



Mô tả sản phẩm

Tắc te

Dòng sản phẩm tắc te sáng xanh để kích sáng bóng đèn huỳnh quang bằng chấn lưu điện tử. Kích đèn 2 chân chấn lưu điện tử trong hộp nhựa (polycarbonate chống cháy) và tụ điện triết nhiễu vô tuyến

Lợi ích

- Chất lượng cao cấp đảm bảo hoạt động trơn tru; xác suất thay thế sớm cực thấp giúp giảm chi phí bảo trì
- Hoạt động vào cuối thời hạn sử dụng ngăn ngừa các vấn đề về an toàn
- Mặt trên của hộp được thiết kế lại với một rãnh đặc biệt; cho phép dễ dàng thay thế bằng tua-vít hoặc rãnh gài cải tiến, giảm thời gian và chi phí lắp đặt
- Các thành phần chống cháy giúp tăng cường độ an toàn
- Dễ phân biệt với những tắc te giả mạo vì có hình dạng đặc thù với đỉnh hẹp, thông tin in nổi và các chân cắm có rãnh (thiết kế được bảo vệ bằng sáng chế)
- Hộp đựng chống tia UV bảo vệ tắc te khỏi các điều kiện kém an toàn

Tính năng

- Độ tin cậy cao, chưa đến 100 bóng hỏng sớm trên một triệu sản phẩm (<100 phần triệu)
- Độ tin cậy cao, đảm bảo 12000 lượt bật tắt
- Kích sáng an toàn, bảo đảm và nhanh chóng cho cả hệ thống chiếu sáng bằng dòng điện cảm ứng (L) và dòng điện tụ điện (LC) theo tiêu chuẩn IEC 60155
- Làm nóng sợi đốt bóng đèn được kiểm soát và điện áp xung đầy đủ cho tuổi thọ bóng đèn dài hơn (>25% so với loại tắc te giá rẻ)
- Hình dạng hộp được thiết kế có độ bám tốt hơn khi lắp đặt và thay thế tắc te
- Tắc te không chì, thân thiện môi trường và không chứa chất phóng xạ, có tấm cách nhiệt màu xanh để nhận biết
- Có in ký hiệu đặc biệt để phân biệt ngoại quan giữa S2 và S10

Tắc te

Ứng dụng


- Kích sáng bóng đèn huỳnh quang của tất cả các thương hiệu trên thị trường với chấn lưu điện tử thông thường sử dụng bóng đèn TL-D (T8), TL (T12), TL mini và PL-L
- Tắc te S2 thích hợp cho kiểu lắp bóng đơn 110/130 V 4-22 W, bóng đơn 220/240 V 4-6-8-15-18-22 W và kiểu lắp bóng nối tiếp 220/240 V 4-22 W. Khuyến khích sử dụng cho kiểu lắp bóng đơn 220/240 V 18 W để đạt hiệu suất tối ưu
- Tắc te S10 thích hợp cho kiểu lắp bóng đơn 220/240 V 13, 4-65 W. Bắt buộc phải dùng cho kiểu lắp bóng đơn 220/240 V 13 W

Phiên bản



LPPR STARTER S2E BL PHL

Bản vẽ kích thước



Product	C (max)	E (max)
S10-P 4-65W SIN 220-240V BL 20X25 APR	40,3 mm	21,5 mm

Chi tiết sản phẩm



S10, 4-65W

