



Alternativa LED atractiva para las luces incandescentes populares.

LED con forma de A

Las lámparas LED en forma de A de Philips son la alternativa LED a las incandescentes estándar. Brindan una hermosa luz y el rendimiento confiable que espera de un LED a un precio asequible.

Beneficios

- Este foco es el reemplazo perfecto para los focos incandescentes mate.
- Costos de mantenimiento más bajos

Características

- Renovación fácil con soportes de lámpara existentes
- Larga duración
- Luz completa instantánea al encender
- Luz sin UV e IR
- Sin mercurio ni materiales peligrosos: cumple con RoHS

Aplicaciones

- Ideal para iluminación decorativa y de ambientes en comercios minoristas, hoteles, restaurantes, residencias de múltiples unidades y edificios del gobierno.

LED con forma de A

Versions



LEDbulb A19 E26 FR






LEDbulb A19 E26 FR T20



LEDGlobe 7 60W G95 E27 WW 230V AU

Plano de dimensiones



Product	D	C
8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20	61.5 mm	109.8 mm

Product	D	C
LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	95 mm	137 mm
LEDGlobe13-100W G30 E27 WW W ND MX	95 mm	137 mm

Product	D	C
8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA	62.5 mm	111.5 mm

LED con forma de A

Información general	
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base	Order Code	Full Product Name	Tapa-base
929002333611	8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20	E26	929002441891	LEDGlobe13-100W G30 E27 WW W ND MX	E27
929002036341	8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA	E26	929002441991	LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	E27

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Temperatura de color		Índice de producción de	
			correlacionada (nominal)		color (IRC)	Flujo luminoso
929002333611	8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20	220 °	2700 K		90	800 lm
929002036341	8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA	250 °	5000 K		90	800 lm
929002441891	LEDGlobe13-100W G30 E27 WW W ND MX	150 °	2700 K		80	1,521 lm
929002441991	LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	150 °	6500 K		80	1,521 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia		Consumo de energía	Equivalente en potencia
		de entrada	de línea		
929002333611	8.8A19/AMB/927/N D D2D 6/1FB T20	60 Hz	60 Hz	8.8 W	60 W
929002036341	8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA	60 Hz	60 Hz	8.8 W	60 W
929002441891	LEDGlobe13-100W G30 E27 WW W ND MX	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia		Consumo de energía	Equivalente en potencia
		de entrada	de línea		
929002441991	LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W

Temperatura

		T° estuche máxima (nominal)
Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002333611	8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20	95 °C
929002036341	8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA	85 °C

		T° estuche máxima (nominal)
Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002441891	LEDGlobe13-100W G30 E27 WW W ND MX	55 °C
929002441991	LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	55 °C

Controles y atenuación

LED con forma de A

Order Code	Full Product Name	Regulable
929002333611	8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20	No
929002036341	8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA	Solo con reguladores de intensidad específicos

Order Code	Full Product Name	Regulable
929002441891	LEDGlobe13-100W G30 E27 WW W ND MX	No
929002441991	LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	No

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
929002333611	8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20	A19
929002036341	8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA	A19
929002441891	LEDGlobe13-100W G30 E27 WW W ND MX	G30
929002441991	LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	G30

