



Alternativa LED atractiva para las luces incandescentes populares.

LED con forma de A

Las lámparas LED en forma de A de Philips son la alternativa LED a las incandescentes estándar. Brindan una hermosa luz y el rendimiento confiable que espera de un LED a un precio asequible.

Beneficios

- Este foco es el reemplazo perfecto para los focos incandescentes mate.
- Costos de mantenimiento más bajos

Características

- Renovación fácil con soportes de lámpara existentes
- Larga duración
- Luz completa instantánea al encender
- Luz sin UV e IR
- Sin mercurio ni materiales peligrosos: cumple con RoHS

Aplicaciones

- Ideal para iluminación decorativa y de ambientes en comercios minoristas, hoteles, restaurantes, residencias de múltiples unidades y edificios del gobierno.

LED con forma de A

Versions



65W E27 A60 FR



LEDbulb A19 E26 FR






LEDbulb A19 E26 FR T20



80W E27 A60 FR

Plano de dimensiones




Product	D	C
LEDBulb 11W E27 3000K W A19 1PF/6	60 mm	109 mm
LEDBulb 11W E27 6500K W A19 1PF/6	60 mm	109 mm
LEDBulb 14W E27 6500K W A19 1PF/6	60 mm	109 mm
LEDBulb 14W E27 6500K W A19 2PF/6	60 mm	109 mm

Product	D	C
8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20	61.5 mm	109.8 mm

Product	D	C
LEDBulb 6W E27 6500K W A19 1PF/6	60 mm	107 mm
LEDBulb 9W E27 3000K W A19 1PF/6	60 mm	107 mm

LED con forma de A

Plano de dimensiones



Product	D	C
8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA	62.5 mm	111.5 mm

Información general	
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base	Order Code	Full Product Name	Tapa-base
929003797713	LEDBulb 11W E27 3000K W A19 1PF/6	E27	929002333611	8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20	E26
929003797813	LEDBulb 11W E27 6500K W A19 1PF/6	E27	929002036341	8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA	E26
929003798013	LEDBulb 14W E27 6500K W A19 1PF/6	E27	929003797413	LEDBulb 6W E27 6500K W A19 1PF/6	E27
929003798023	LEDBulb 14W E27 6500K W A19 2PF/6	E27	929003797513	LEDBulb 9W E27 3000K W A19 1PF/6	E27

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Código de color	Flujo luminoso
929003797713	LEDBulb 11W E27 3000K W A19 1PF/6	150 °	3000 K	80	830	910 lm
929003797813	LEDBulb 11W E27 6500K W A19 1PF/6	150 °	6500 K	80	865	910 lm
929003798013	LEDBulb 14W E27 6500K W A19 1PF/6	150 °	6500 K	80	865	1,310 lm
929003798023	LEDBulb 14W E27 6500K W A19 2PF/6	150 °	6500 K	80	865	1,310 lm
929002333611	8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20	220 °	2700 K	90	927	800 lm
929002036341	8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA	250 °	5000 K	90	950	800 lm
929003797413	LEDBulb 6W E27 6500K W A19 1PF/6	150 °	6500 K	80	865	450 lm
929003797513	LEDBulb 9W E27 3000K W A19 1PF/6	150 °	3000 K	80	830	800 lm

Operación y aspectos eléctricos

LED con forma de A

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003797713	LEDBulb 11W E27 3000K W A19 1PF/6	-	11 W	75 W
929003797813	LEDBulb 11W E27 6500K W A19 1PF/6	-	11 W	75 W
929003798013	LEDBulb 14W E27 6500K W A19 1PF/6	-	14 W	100 W
929003798023	LEDBulb 14W E27 6500K W A19 2PF/6	-	14 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929002333611	8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20	60 Hz	8.8 W	60 W
929002036341	8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA	60 Hz	8.8 W	60 W
929003797413	LEDBulb 6W E27 6500K W A19 1PF/6	-	6 W	40 W
929003797513	LEDBulb 9W E27 3000K W A19 1PF/6	-	9 W	60 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003797713	LEDBulb 11W E27 3000K W A19 1PF/6	80 °C
929003797813	LEDBulb 11W E27 6500K W A19 1PF/6	80 °C
929003798013	LEDBulb 14W E27 6500K W A19 1PF/6	85 °C
929003798023	LEDBulb 14W E27 6500K W A19 2PF/6	85 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002333611	8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20	95 °C
929002036341	8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA	85 °C
929003797413	LEDBulb 6W E27 6500K W A19 1PF/6	75 °C
929003797513	LEDBulb 9W E27 3000K W A19 1PF/6	80 °C



Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
929003797713	LEDBulb 11W E27 3000K W A19 1PF/6	No
929003797813	LEDBulb 11W E27 6500K W A19 1PF/6	No
929003798013	LEDBulb 14W E27 6500K W A19 1PF/6	No
929003798023	LEDBulb 14W E27 6500K W A19 2PF/6	No
929002333611	8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
929002036341	8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA	Solo con reguladores de intensidad específicos
929003797413	LEDBulb 6W E27 6500K W A19 1PF/6	No
929003797513	LEDBulb 9W E27 3000K W A19 1PF/6	No

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929003797713	LEDBulb 11W E27 3000K W A19 1PF/6	-20 a +45 °C
929003797813	LEDBulb 11W E27 6500K W A19 1PF/6	-20 a +45 °C
929003798013	LEDBulb 14W E27 6500K W A19 1PF/6	-20 a +45 °C
929003798023	LEDBulb 14W E27 6500K W A19 2PF/6	-20 a +45 °C
929002333611	8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20	-
929002036341	8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA	-
929003797413	LEDBulb 6W E27 6500K W A19 1PF/6	-20 a +45 °C
929003797513	LEDBulb 9W E27 3000K W A19 1PF/6	-20 a +45 °C



LED con forma de A

