



Philips DRUM – Lys opp det åpne taket med en allsidig og effektiv downlight

TROMME

Bring et nytt nivå av raffinement og eleganse til det åpne taket ditt. Philips Drum-downlights er designet med 3D-utskriftsteknologi og er tilgjengelige med flere alternativer for overflatemontering, skinnemontering og hengende montering. Philips Drum har en brukervennlig konfigurator der sluttbrukere kan blande og matche tilbehøret de trenger. Den digitalt produserte og lette innfatningen gir en særegen estetikk på en rekke ulike bruksområder og passer derfor perfekt i alle innendørsrom. Høy effektivitet, perfekt fargegjengivelse og ulike alternativer for lyseffekt – Philips Drum-downlights gir en helt eksepsjonell belysningopplevelse.

Fordeler

- Avkastning på investeringen i løpet av få år på grunn av høy energisparing og lang levetid
- Bredt utvalg av monteringsmuligheter med lav vekt
- Ulike lyseffektvalg som dekker ulike bruksbehov
- Passer til kontorer, med stabil fargeytelse og bred lysfordeling

Funksjoner

- En diameter med alternativer for overflatemontering, skinnemontering og hengende montering
- 3D-printede deler med minst 55 % resirkulert eller massebalansert biosirkulært materiale
- Høy systemeffekt: opptil 144 lm/W
- UGR19 versjon med antirefleksring
- Tilgjengelig mellom 1100–3000 lumen for å dekke ulike bruksområder
- Ulike innfatningsfarger som standard i konfiguratoren
- DALI dimming og trådløse driveralternativer tilgjengelig
- IP54 versjon med frontdeksel

Søknad

- Kontorer
- Detaljhandel
- Hotell, restaurant og catering
- Helse


Versions




Drum Surface-mounted Downlight

Drum Track-mounted Downlight

Målskisse



Målskisse



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	90 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	Spredningsvinkel 90°
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220/240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	16,5 W
Egnet for tilfeldig vekslng	Nei
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Innebygd styring	-
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +40 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	Temperatur 750 °C, varighet 30 sek
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	-10% / +10%
Produktdata	
Produktseriekode	TCKTT

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert	Lysutbytte (vurdert)	
		fargetemperatur (nom.)	(Nom)	Lysytelse
912500100330	TC KT PT 20S/830 PSU WH401 T102	3000 K	132 lm/W	2 181 lm
912500100331	TC KT PT 20S/840 PSU WH401 T102	4000 K	138 lm/W	2 279 lm
912500100343	TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102	3000 K	132 lm/W	2 181 lm
912500100344	TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102	4000 K	138 lm/W	2 279 lm
912500100337	TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102	3000 K	132 lm/W	2 181 lm
912500100338	TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102	4000 K	138 lm/W	2 279 lm
912500100281	TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102	3000 K	132 lm/W	2 181 lm
912500100282	TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102	4000 K	138 lm/W	2 279 lm

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
912500100330	TC KT PT 20S/830 PSU WH401 T102	(0.43, 0.40) SDCM < 5	912500100337	TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102	(0.43, 0.40) SDCM < 5
912500100331	TC KT PT 20S/840 PSU WH401 T102	(0.38, 0.38) SDCM < 5	912500100338	TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102	(0.38, 0.38) SDCM < 5
912500100343	TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102	(0.43, 0.40) SDCM < 5	912500100281	TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102	(0.43, 0.40) SDCM < 5
912500100344	TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102	(0.38, 0.38) SDCM < 5	912500100282	TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102	(0.38, 0.38) SDCM < 5

