



Ένας προσιτός λαμπτήρας TL5 με υψηλή απόδοση φωτισμού

TL5 Essential HO Super 80

Λαμπτήρας T5 εκκένωσης υδραργύρου χαμηλής πίεσης, με σωληνοειδές περίβλημα 16 mm και υψηλή φωτεινή ροή.

Οφέλη

- Κάνει δυνατή την ελαχιστοποίηση των διαστάσεων του συστήματος και προσφέρει μέγιστη ελευθερία για τη σχεδίαση του φωτιστικού
- Βελτιστοποιημένο για εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλή φωτεινή ροή
- Καλή απόδοση χρωμάτων

Χαρακτηριστικά

- Σχεδιασμένο για υψηλή φωτεινή ροή και περιορισμό των διαστάσεων του συστήματος
- Επικάλυψη φθορισμού υψηλής απόδοσης 3 ζωνών σε συνδυασμό με το στρώμα προετοιμασίας
- Ειδικά σχεδιασμένος για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα
- Η μέγιστη φωτεινή ροή επιτυγχάνεται στους 35 °C περίπου σε θέση ελεύθερης λειτουργίας, εάν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό μπάλαστ χωρίς επιπλέον θέρμανση ηλεκτροδίων
- Δυνατότητα έναυσης από -10 °C έως +50 °C

Εφαρμογή

- Βιομηχανία, δημόσια κτίρια, αεροδρόμια, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, αποθήκες

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Διάρκεια ζωής 20.000 ωρών (ποσοστό επιβίωσης 50%, κύκλος 3 ωρών) με μπάλαστ προθέρμανσης που συμμορφώνεται με το πρότυπο ENEC. Η απόδοση του χρόνου ζωής ενδέχεται να διαφέρει σε μπάλαστ που δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο ENEC


TL5 Essential HO Super 80

Versions



LPPR TL5ESS8

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40	17,0 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

