



Uma lâmpada TL5 acessível com alta saída de luz

TL5 Essential HO Super 80

Lâmpada fluorescente tubular T5 de mercúrio (baixa pressão de descarga) com 16 mm de diâmetro e alto fluxo luminoso.

Benefícios

- Permite a miniaturização do sistema e a máxima liberdade no design da luminária
- Otimizado para instalações que requerem alto fluxo luminoso
- Boa reprodução de cores

Características

- Projetado para alta geração de lúmen e miniaturização do sistema
- Revestimento fluorescente de 3 bandas altamente eficiente em combinação com pré-revestimento
- Especificamente projetado para operação com reator eletrônico
- Saída máxima de lúmen alcançada em aprox. 35 °C na posição de operação, pode ser acionada em temperatura de -10°C a +50 °C

Aplicação


- Iluminação comercial que requer elevado nível de eficiência energética (ex.: lojas, supermercados, escolas, hospitais, indústrias)

Avisos e Segurança

- 20.000 horas de vida com reator de partida programada (pré-aquecimento).

TL5 Essential HO Super 80

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential HO 54W/850 1SL/40	17,0 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm
TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40	17,0 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Informações gerais	
Casquilho	G5
Dados técnicos de luz	
Color rendering index (CRI)	82
Dados elétricos e de operação	
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,460 A
Consumo de energia	54 W
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	T5

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Designação da cor	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
927929385040	TL5 Essential HO	850	5000 K	84 lm/W	4.850 lm

Order Code	Full Product Name	Designação da cor	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
		54W/850			
		1SL/40			

