



Lysrør uten risiko for knusning

MASTER TL5 High Output Secura

Denne TL5 High Output Secura-lyskilden (tubediameter 16 mm) har et beskyttende lag som holder glass- og lysrørkomponenter sammen hvis lyskilden knuses. Lyskilden kan enkelt gjenkjennes på den blå ringen rundt den ene enden. Den kan brukes på alle områder der glasskår kan forstyrre driften og påvirke sikkerheten for produkter og personer, f.eks. innen mat- og drikkevareindustrien. Denne lyskilden er i samsvar med HACCP-bestemmelsene og er sertifisert av HACCP.

Fordeler

- Et beskyttende lag rundt lyskilden forhindrer forurensning hvis den skulle knuses
- Høy temperaturobestandighet (opptil 200 °C) og ingen forringelse på grunn av temperatur eller UV-stråling
- Gjør at armaturene overholder de relevante standardene i bransjen, som HACCP, ISO 22000 og IEC 61549

Funksjoner

- Beskyttende lag rundt lyskilden
- Overholder IEC 61549 – Fragment Retention Lamp Standard
- Overlegent beleggmateriale (Teflon) med høy temperaturobestandighet (opptil 200 °C) og ingen forringelse på grunn av temperatur eller UV-stråling
- Kan enkelt gjenkjennes på den blå ringen rundt den ene enden
- Kan settes inn direkte som erstatning for alle TL5 HO-lyskilder

Søknad


- Brukes der det ønskes å forhindre forurensning av lysrørdeler hvis lysrøret ved uhell knuses, f.eks. i næringsmiddelindustrien, underleverandører til næringsmiddelindustrien, helsevesen, farmasøytisk virksomhet, cleanroom etc.
- Eget for bruk i miljø med økt risiko for uhell f.eks. sportshall eller områder med gaffeltruck

MASTER TL5 High Output Secura

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5
Teknisk belysning	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
927927684018	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	89 lm/W	4 250 lm
927929684018	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	82 lm/W	6 550 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
927927684018	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	0,255 A	49,4 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
927929684018	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	0,530 A	80,0 W

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
927927684018	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	50 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
927929684018	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	80 kWh

MASTER TL5 High Output Secura

