



Splitterfritt lysrör

MASTER TL5 HO Secura

TL5 High Output Secura (rördiameter 16 mm) har en skyddsbeläggning som håller samman glas- och lampkomponenter om ljuskällan skulle gå sönder, och känns lätt igen på en blå ring i ena änden. Användningsområden inkluderar alla platser där glassplitter kan störa verksamheten och kan påverka produkt- och personsäkerhet, t ex inom livsmedelsindustrin. Ljuskällan uppfyller normerna enligt HACCP samt kriterierna för HACCP-certifiering.

Fördelar

- Särskild skyddsbeläggning runt lampan förhindrar att produkterna förorenas om lampan skulle gå sönder
- Skyddsbeläggningen har hög temperaturtålighet och ingen försämring kan förväntas av temperatur- eller UV-påverkan inom den angivna lamplivslängden (50 % fel vid driftcykel på 3 timmar)
- Gör att armaturerna följer relevanta branschstandarder, t.ex. HACCP, ISO 22000 och IEC 61549

Funktioner

- Skyddsbeläggning runt lampan
- Uppfyller alla standarder i IEC 61549 – Fragment Retention Lamp Standard
- Överlägset beläggningsmaterial (Teflon) med hög temperaturtålighet (upp till 200 °C) och ingen försämring på grund av temperatur eller UV-strålning
- En enda blå ring runt ena änden för identifiering
- Direkt ersättning för alla TL5 HO-lampor

Användning

- Används där förorening från trasiga ljuskällor måste förhindras, inom t ex livsmedelsindustri, leverantörer till livsmedelsindustrin, hälso- och sjukvård, läkemedelshantering, renrum osv.
- Passar i miljöer med ökad risk för trasiga ljuskällor, i t ex idrottshallar

MASTER TL5 HO Secura

Varning och Säkerhet


- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- I syfte att skydda beläggningen rekommenderar vi starkt att byta ut Secura-lampor innan eller vid den tidpunkt då den angivna lampans livslängd har uppnåtts (50 % fel vid driftcykel på 3 timmar).

Versions



LPPR TL5HO8SE

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

MASTER TL5 HO Secura

Allmän information

Sockel	G5
--------	----

Ljusteknik

Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	80

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus

Lampform	T5
----------	----

Användning och godkännande

Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,2 mg
--------------------------------	--------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
927927684018	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	89 lm/W	4 250 lm
927929684018	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	82 lm/W	6 550 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
927927684018	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	0,255 A	49,4 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
927929684018	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	0,530 A	80,0 W

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
927927684018	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	50 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
927929684018	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	80 kWh

