



Флуоресцентне освітлення без осколків

MASTER TL5 High Output Secura

Лампа TL5 High Output Secura (діаметр трубки 16 мм) має захисне покриття, яке захищає скло та елементи лампи від випадання в разі випадкового розбиття. Для ідентифікації на одному кінці лампи розміщено синє кільце. Лампу можна застосовувати у всіх галузях, де розбиття скла може порушити хід робіт, пошкодити продукцію та створити небезпеку для людей, наприклад у харчовій промисловості. Виріб відповідає нормативам HACCP, що засвідчено відповідними сертифікатами.

Переваги

- Особливе захисне покриття лампи захищає виріб від псування внаслідок випадкового розбиття лампи
- Захисне покриття стійке до високих температур, робочі характеристики не знижуються під впливом температури або УФ-випромінювання (50 % відмов на 3-годинний цикл перемикання)
- Забезпечення для світильників відповідності галузевим стандартам, як-от HACCP, ISO 22000 та IEC 61549

Характеристики

- Захисне покриття навколо лампи
- Цілком сумісна зі стандартом утримання фрагментів лампи IEC 61549
- Відмінний матеріал покриття (тефлон), стійкий до високих температур (до 200 °C), відсутність погіршення робочих характеристик під впливом температури або УФ-випромінювання
- Для ідентифікації на одному кінці лампи розміщено синє кільце
- Пряма заміна для всіх ламп TL5 HO

MASTER TL5 High Output Secura


Застосування

- Для приміщень, де потрібно запобігти забрудненню, спричиненому осколками розбитої лампи: у харчовій промисловості, поставці сировини для неї, в охороні здоров'я, фармацевтиці, чистих приміщеннях тощо.
- Для приміщень із високим ризиком розбиття (наприклад, для спортзалів)

Попередження та безпека


- Укraj маймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.
- Щоб забезпечити рівномірність покриття, рекомендується замінювати лампи Secura до або в момент завершення терміну експлуатації такої лампи (50 % відмов на 3-годинний цикл перемикання).

Версії



LPPR TL5HO8SE

Розміри



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

MASTER TL5 High Output Secura

