



Απλή εξοικονόμηση ενέργειας

MASTER TL-D Eco

Ο λαμπτήρας MASTER TL-D Eco προσφέρει την ίδια φωτεινή ροή όπως ο λαμπτήρας MASTER TL-D Super 80, ενώ χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια, χάρη στη χρήση συγκεκριμένων φωσφόρων και ενός ειδικού αερίου πλήρωσης. Έχει εφαρμογή σε σχολεία, γραφεία, κρατικά κτίρια και χώρους υγειονομικής φροντίδας.

Οφέλη

- Απλή αντικατάσταση λάμπα προς λάμπα για εξοικονόμηση ενέργειας περισσότερο από 10%
- Κάνει τις εγκαταστάσεις φωτισμού συμβατές με τα πιο πρόσφατα πρότυπα φωτισμού εσωτερικού χώρου
- Σχετικά υψηλή απόδοση, τόσο αρχικά, όσο και κατά τη διάρκεια ζωής, με υψηλή διατήρηση της φωτεινής ροής

Χαρακτηριστικά

- Ο μόνος λαμπτήρας φθορισμού T8 που εξοικονομεί περισσότερο από 10% ενέργειας στα υφιστάμενα φωτιστικά με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας
- Χαμηλότερη εξοικονόμηση ισχύος με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας, ανάλογα με τον τύπο των οργάνων λειτουργίας (ελεγχόμενα από την ένταση ή την ισχύ)
- Μπορεί να αντικαταστήσει απευθείας υφιστάμενα φωτιστικά φθορισμού που λειτουργούν με ηλεκτρομαγνητικά ή ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας, σε εφαρμογές εσωτερικού χώρου
- Χρησιμοποιεί τους πιο πρόσφατους, αποτελεσματικούς φωσφόρους και ειδικό αέριο πλήρωσης
- Φωτισμός υψηλής ποιότητας με καλή απόδοση χρωμάτων (CRI>80)
- Απόδοση φωτισμού συγκρίσιμη με των άλλων TL-D Super 80 χρώματα
- Διατήρηση φωτεινής ροής και διάρκεια ζωής όμοια με των άλλων TL-D Super 80 χρώματα
- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού

Εφαρμογή

- Για χρήση σε εφαρμογές εσωτερικού χώρου με θερμοκρασίες χώρου μεγαλύτερες απο 20 °C (που συνεπάγεται θερμοκρασία γύρω από το λαμπτήρα μεγαλύτερη από 25-35 °C)
- Εστιάζει κυρίως σε γραφεία σχόλεια και νοσοκομεία, δευτερεύουσα εστίαση σε καταστήματα, βιομηχανία, σουπερμάρκετ
- Δεν συνιστάται στις παρακάτω συνθήκες: – όταν υπάρχει ροή αέρα γύρω από τους λαμπτήρες – σε φωτιστικά με ενεργή διαχείριση αέρα (η θερμοκρασία του λαμπτήρα δεν θα είναι οι απαιτούμενοι 25-35 °C, αλλά θερμοκρασία δωματίου) – σε ανοιχτά φωτιστικά/ σκαφάκια πολύ κοντά σε κλιματιστικά ή ροές ψυχρού αέρα – στο χώρο επάνω από καταψύκτες (η θερμοκρασία μπορεί να πέσει εύκολα χαμηλότερα απο τους 20 °C) – σε συνδυασμό με μονάδες μείωσης της τάσης (VRU)

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Versions



LPPR TL-D8ECO

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

