



Egyszerűen energiatakarékos

MASTER TL-D Eco

A MASTER TL-D Eco lámpa ugyanazt a fénykibocsátást kínálja, mint a MASTER TL-D Super 80 típus, azonban az alkalmazott különleges foszforvegyületeknek és speciális töltőgáznak köszönhetően kevesebb energiát használ fel ehhez. Alkalmazási területei az iskolák, irodák, közintézmények és egészségügyi létesítmények.

Előnyök

- Egyszerű lámpacserét tesz lehetővé több mint 10% energiamegtakarítással
- Segítségével elérhető, hogy a világítástechnikai rendszer megfeleljen a beltéri világításra vonatkozó legújabb szabványoknak.
- Viszonylag magas hatásfok az élettartam elején és a teljes élettartam alatt is, magas fényáram-megmaradás mellett

Szolgáltatások

- Az egyetlen T8 típusú fénycső, amely több mint 10% energiamegtakarítást biztosít az elektromágneses előtétellátott meglévő lámpatestek használata mellett.
- Elektronikus előtét esetén alacsonyabb energiamegtakarítás érhető el, a berendezés típusától függően (áram- vagy teljesítményvezérelt).
- Közvetlenül használható az elektromágneses vagy elektronikus előtétellátott, meglévő beltéri fénycsöves lámpatestekben.
- A legújabb nagyhatékonyságú foszforvegyületek felhasználásával és speciális töltőgázzal készül.
- Kiváló minőségű világítást biztosít jó színvisszaadással (CRI>80).
- Fénykibocsátása összemérhető a más színű TL-D Super 80 fénycsövekével.
- Fényáram-megmaradása és élettartama azonos a más színű TL-D Super 80 fénycsövekével.
- Szabályozható

Alkalmazás

- Olyan beltéri alkalmazások, ahol a szobahőmérséklet 20 °C fölött van (ami azt jelenti, hogy a lámpa környezetében a hőmérséklet 25–35 °C fölötti)
- Elsősorban irodák, iskolák, kórházak számára, másodsorban üzletek, bevásárlóközpontok és ipari létesítmények számára
- Nem ajánlott a következő körülmények esetén: – légáramlás van a lámpák körül
- – aktív légcserét végző lámpatestek esetén (ahol a lámpa környezeti hőmérséklete nem éri el a szükséges 25–35 °C-ot, csak a szobahőmérsékletet)
- – légkondicionáló kifúvó nyílásához közeli vagy hideg légáram útjába eső nyitott lámpatestekben és szabadonsugárzóknban
- – fagyasztószekrények fölött (ahol a hőmérséklet könnyen 20 °C alá eshet)
- – feszültségcsökkentő rendszerekkel együtt.

Figyelmeztetések és biztonság


- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Versions



LPPR TL-D8ECO

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

