



Proste oszczędzanie energii

MASTER TL-D Eco

Światłówka MASTER TL-D Eco emituje taki sam strumień świetlny jak światłówka MASTER TL-D Super 80. Jednak dzięki użyciu określonych związków fosforu i specjalnego gazowego wypełnienia potrzebuje do tego znacznie mniej energii. Przeznaczona jest do oświetlania szkół, biur, budynków administracji publicznej i placówek opieki zdrowotnej.

Korzyści

- Proste zastąpienie dotychczasowych lamp umożliwia ograniczenie zużycia energii o ponad 10%
- Zapewnia zgodność instalacji oświetleniowych z najnowszymi normami dotyczącymi oświetlenia wnętrz
- Wysoka skuteczność świetlna przez cały okres eksploatacji i bardzo wysokie utrzymanie strumienia świetlnego

Cechy

- Jedyna świetlówka T8, która ogranicza zużycie energii o ponad 10% w dostępnych oprawach oświetleniowych ze statecznikami elektromagnetycznymi
- Większe oszczędności energii dzięki statecznikom elektronicznym w zależności od ich typu (z kontrolą prądu lub mocy)
- Możliwość instalacji w istniejących oprawach oświetleniowych na świetlówki, działających ze statecznikami elektromagnetycznymi lub elektronicznymi do oświetlenia wewnętrznego
- Wykorzystuje najnowsze, najwydajniejsze związki fosforu i specjalne wypełnienie gazowe
- Wysokiej jakości oświetlenie o dobrym wskaźniku oddawania barw ($R_a > 80$)
- Strumień świetlny porównywalny do strumienia emitowanego przez inne kolorowe lampy TL-D Super 80
- Utrzymywanie strumienia świetlnego oraz trwałość takie jak w przypadku innych kolorowych lamp TL-D Super 80
- Funkcja przyciemniania

Zastosowanie

- Przeznaczone do instalacji w pomieszczeniach z temperaturą pokojową przekraczającą 20°C (co oznacza, że temperatura wokół lampy przekracza 25–35°C)
- Główne zastosowania — oświetlanie biur, szkół i szpitali
- dodatkowe zastosowania — oświetlanie sklepów, supermarketów i w przemyśle
- Niewskazane używanie w niżej wymienionych warunkach: — przepływ powietrza wokół lamp — w przypadku opraw z aktywną wentylacją (temperatura lampy spadnie do poziomu temperatury pokojowej, poniżej wymaganych 25–35 °C) — w otwartych oprawach / belkach umiejscowionych bardzo blisko otworów wentylacyjnych lub nawiewów chłodnego powietrza — w przestrzeniach znajdujących się nad zamrażarkami (temperatura może łatwo spaść poniżej 20°C — w połączeniu z reduktorami napięcia (VRU)

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Wersje



LPPR TL-D8ECO

MASTER TL-D Eco

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

