



Jednoduchá úspora energie

MASTER TL-D Eco

Svetelný zdroj MASTER TL-D Eco ponúka rovnaký svetelný tok ako svetelný zdroj MASTER TL-D Super 80, ale vďaka špeciálnym fosforom a špeciálnej plynovej náplni spotrebuje menej energie. Je určený na aplikácie v školách, kanceláriách, štátnych budovách a zdravotníckych zariadeniach.

Výhody

- Jednoduchá výmena svetelného zdroja pre viac ako 10 % úsporu energie
- Montáž osvetlenia v súlade s najnovšími štandardmi pre interiérové osvetlenie
- Relatívne vysoká účinnosť na začiatku, ako aj počas celej životnosti a vysoká úroveň zachovania svetelného toku

Vlastnosti

- Jediná žiarivka typu T8 ponúkajúca úsporu viac ako 10 % energie v existujúcich svietidlách s elektromagnetickým predradníkom
- Nižšia úspora energie pri používaní s elektronickým predradníkom – v závislosti od typu predradníka (prúdovo riadený alebo výkonovo riadený predradník)
- Priama náhrada za žiarivky na použitie v interiéri v existujúcich svietidlách prevádzkovaných s elektromagnetickým alebo elektronickým predradníkom
- Používa najmodernejšie vysokoúčinné fosfory a špeciálnu plynovú náplň
- Vysokokvalitné osvetlenie s dobrým podaním farieb (CRI >80)
- Svetelný tok porovnateľný s inými svetelnými zdrojmi TL-D série Super 80
- Rovnaké zachovanie svetelného toku a životnosť ako pri iných svetelných zdrojoch TL-D série Super 80
- Stmievateľné

Aplikácie

- Určené na použitie v interiéri s teplotou nad 20 °C (to znamená, že teplota v okolí svetelného zdroja sa pohybuje v rozmedzí 25 °C – 35 °C).
- V prvom rade určené pre kancelárie, školy a nemocnice a v druhom rade určené pre obchodné domy a priemysel.
- Neodporúča sa používať v nasledujúcich podmienkach: pri prúdení vzduchu v okolí svetelných zdrojov, v sietidlách s aktívnou cirkuláciou vzduchu cez teleso (teplota v okolí svetelných zdrojov nebude dosahovať požadovaných 25 °C – 35 °C, ale len izbovú teplotu), v otvorených sietidlách/lištových sietidlách umiestnených v tesnej blízkosti výpustu klimatizácie či prúdu studeného vzduchu, v miestach nad mrazničkami (teplota môže ľahko klesnúť pod 20 °C), v kombinácii s jednotkami pracujúcimi na princípe redukcie sieťového napätia.

Varovanie a ochrana


- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Versions



LPPR TL-D8ECO

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

