



Účinné zářivkové osvětlení s vylepšeným podáním barev

MASTER TL-D Super 80

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D zářivky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Výhody

- Dobré podání barev
- Relativně vysoká účinnost při zahájení provozu i během životnosti zářivky, vysoké zachování světelného toku
- Tvorba světelné atmosféry od teplého bílého světla až po studené denní světlo

Vlastnosti

- Vysoce účinná třípásmová fluorescenční vrstva
- Vysoký počáteční světelný tok v porovnání se standardními zdroji
- Nízký obsah rtuti
- Lze používat s konvenčními nebo elektronickými předřadníky
- Vyšší účinnost s elektronickými předřadníky

Aplikace

- Vhodné pro velké množství svítidel s TL-D zářivkami tam, kde lidé tráví delší čas, např. ve školách, kancelářích, obchodech, továrních halách atd.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


MASTER TL-D Super 80

Versions



LPPR TL-D8 G13

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28 mm	1 047,0 mm	1 054,1 mm	1 051,7 mm	1 061,2 mm

Obecné informace	
Patice krytky	G13
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T8
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	Barevné konstrukce	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	0,44	0,403	Teplá bílá (WW)	3000 K	82	86 lm/W	3 070 lm
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	0,38	0,38	Studená bílá (CW)	4000 K	80	86 lm/W	3 100 lm

MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	Barevné konstrukce	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	0,44	0,403	Teplá bílá (WW)	3000 K	82	88 lm/W	3 300 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Spotřeba energie
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	0,560 A	36,6 W
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	0,560 A	36,6 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Spotřeba energie
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	0,430 A	38,2 W

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/ 1000 h
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	37 kWh
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	37 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/ 1000 h
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	39 kWh

