



Effektivt lysstofrør med forbedret farvegengivelse

MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 lyskilden giver flere lumen pr. watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL-D serien. Desuden har den et lavere kviksvindhold. Lyskilden kan bruges i eksisterende TL-D armaturer.

Fordele

- God farvegengivelse
- Relativt høj virkningsgrad, både i starten og i løbet af lyskildens levetid, samt god bevarelse af lumen
- Skab den rette atmosfære med belysninger fra varm hvid til køligt dagslys

Funktioner

- Højeffektiv trebånds lysstofbelægning
- Højt lysudbytte i starten sammenlignet med standardfarver
- Lavt kviksvindhold
- Kan bruges med almindelige og elektroniske forkoblinger
- Elektroniske forkoblinger giver højere virkningsgrad

Anvendelsesområder


- Velegnet til brug i en lang række belysningsarmaturer til TL-D-lystofrør til anvendelse på steder, hvor der kommer mange mennesker, f.eks. skoler, kontorer, forretninger, fabrikshaller osv.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

MASTER TL-D Super 80

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28 mm	1.047,0 mm	1.054,1 mm	1.051,7 mm	1.061,2 mm

Generelle oplysninger	
Fod	G13
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	Farvebetegnelse (nom.)	Korreleret farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm
					(nom.)	(nom.)	(nom.)	
927923083014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	0,44	0,403	Varm hvid (WW)	3000 K	82	86 lm/W	3.070 lm
927923084014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	0,38	0,38	Kold hvid (CW)	4000 K	80	86 lm/W	3.100 lm
927923583014	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	0,44	0,403	Varm hvid (WW)	3000 K	82	88 lm/W	3.300 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)		Strømforbrug
		strømstyrke (nom.)	Strømforbrug	
927923083014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	0,560 A	36,6 W	
927923084014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	0,560 A	36,6 W	

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)		Strømforbrug
		strømstyrke (nom.)	Strømforbrug	
927923583014	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	0,430 A	38,2 W	

Godkendelse og anvendelsesområde

MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
927923083014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	37 kWh
927923084014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	37 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
927923583014	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	39 kWh

