



Hatékony fénycsöves világítás jobb színvisszaadással

MASTER TL-D Super 80

A MASTER TL-D Super 80 lámpa a szabványos TL-D lámpa színeinél jobb színmegjelenítést biztosít, és azonos teljesítményfelvétel esetén nagyobb fénykibocsátással rendelkezik. Ráadásul a higanytartalma is alacsonyabb. A lámpa használható a meglévő TL-D lámpatestekben.

Előnyök

- Jó színvisszaadás
- Viszonylag magas hatásfok az élettartam elején és a teljes élettartam alatt is, magas fényáram-megmaradás mellett
- Különböző hangulatok teremtésére, a meleg fehértől a hűvös nappali fényig

Szolgáltatások

- Magas hatásfokú, 3 rétegű fénycsőbevonat
- Magas kezdeti fénykibocsátás a szabványos színekkel összevetve
- Alacsony higanytartalom
- Hagyományos és elektronikus előtétellel is használható.
- Elektronikus előtétellel magasabb hatásfok érhető el.

Alkalmazás


- Sokféle, TL-D fénycsövekhez készült lámpatesttel használható "emberközeli" alkalmazásokhoz, például iskolákban, irodákban, üzletekben vagy üzemcsarnokokban.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

MASTER TL-D Super 80

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28 mm	1 047,0 mm	1 054,1 mm	1 051,7 mm	1 061,2 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,7 mg

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színérték X koordinátája (névleges)	Színérték Y koordinátája (névleges)	Színmegjelölés	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	0,44	0,403	Meleg fehér (WW)	3000 K	82	86 lm/W	3 070 lm
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	0,38	0,38	Hideg fehér (CW)	4000 K	80	86 lm/W	3 100 lm
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	0,44	0,403	Meleg fehér (WW)	3000 K	82	88 lm/W	3 300 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama (névleges)	Teljesítményfelvétel	Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama (névleges)	Teljesítményfelvétel
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	0,560 A	36,6 W	55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	0,430 A	38,2 W
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	0,560 A	36,6 W				

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	37 kWh

MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/
		1000 óra
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	37 kWh
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	39 kWh

