



Effektivt lysrør med forbedret fargegjengivelse

MASTER TL-D Super 80

Lyskilden MASTER TL-D Super 80 gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-D-standardfarger. Den har i tillegg et lavere kvikksølvinnhold. Lyskilden kan brukes i eksisterende TL-D-armaturer.

Fordeler

- God fargegjengivelse
- Relativt høy effektivitet, både i starten og i løpet av levetiden til lyskilden, med høyt lumenvedlikehold
- Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys

Funksjoner

- Svært effektiv trebånds lysrør
- Høy lyseffekt fra begynnelsen av, sammenlignet med standardfarger
- Liten kvikksølvmengde
- Kan brukes sammen med tradisjonelle eller elektroniske forkoblinger
- Elektroniske forkoblinger gir høyere effektivitet

Søknad

- Egnet for bruk i et bredt utvalg armaturer for bruksområder som har med mennesker å gjøre – så som skoler, kontorer, butikker, teatre fabrikklokaler etc.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


MASTER TL-D Super 80

Versions



LPPR TL-D8 G13

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28 mm	1 047,0 mm	1 054,1 mm	1 051,7 mm	1 061,2 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Kromatisk koordinat X (nom)	Kromatisk koordinat Y (nom)	Fargebetegnelse	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
927923083014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	0,44	0,403	Varmhvit (WW)	3000 K	82	86 lm/W	3 070 lm
927923084014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	0,38	0,38	Kaldhvit (CW)	4000 K	80	86 lm/W	3 100 lm
927923583014	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	0,44	0,403	Varmhvit (WW)	3000 K	82	88 lm/W	3 300 lm

MASTER TL-D Super 80

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
927923083014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	0,560 A	36,6 W
927923084014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	0,560 A	36,6 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
927923583014	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	0,430 A	38,2 W

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
927923083014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	37 kWh
927923084014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	37 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
927923583014	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	39 kWh

