



Iluminat fluorescent eficient cu redare îmbunătățită a culorii

MASTER TL-D Super 80

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

Beneficii

- O bună redare a culorii
- Eficacitate relativ ridicată, atât inițial cât și pe durata de viață a lămpii, cu menținere bună a fluxului luminos
- Creează atmosfere de la alb cald la lumină naturală rece

Caracteristici

- Strat fluorescent în 3 benzi foarte eficient
- Flux luminos inițial ridicat în comparație cu culorile standard
- Doză mică de mercur
- Se poate folosi cu balast convențional sau electronic
- Eficacitatea ridicată este atinsă cu balast electronic

Cerere


- Potrivite pentru utilizare într-o gamă largă de corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente TL-D pentru aplicații precum școli, birouri, magazine, hale de producție, etc.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

MASTER TL-D Super 80

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28 mm	1.047,0 mm	1.054,1 mm	1.051,7 mm	1.061,2 mm

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T8
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,7 mg

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Coordonată cromatică X (nom.)	Coordonată cromatică Y (nom.)	Denumirea culorii	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
63177040	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	0,313	0,337	Lumină naturală rece	6500 K	80	68 lm/W	1.300 lm
70278440	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25	0,463	0,42	Alb incandescent	2700 K	82	67 lm/W	1.000 lm
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	0,44	0,403	Alb cald (WW)	3000 K	82	86 lm/W	3.070 lm
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	0,38	0,38	Alb rece (CW)	4000 K	80	86 lm/W	3.100 lm
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	0,44	0,403	Alb cald (WW)	3000 K	82	88 lm/W	3.300 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Consum de curent
63177040	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	0,360 A	18,2 W
70278440	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25	0,340 A	15,5 W
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	0,560 A	36,6 W

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Consum de curent
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	0,560 A	36,6 W
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	0,430 A	38,2 W

MASTER TL-D Super 80

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h
63177040	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	19 kWh
70278440	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25	16 kWh
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	37 kWh

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	37 kWh
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	39 kWh

