



Účinné žiarivkové osvetlenie so zlepšeným podaním farieb

MASTER TL-D Super 80

Svetelný zdroj MASTER TL-D Super 80 ponúka vyšší počet lúmenov na watt a lepšie podanie farieb než svetelný zdroj TL-D so štandardnými farbami. Navyše má aj nižší obsah ortuti. Tento svetelný zdroj možno používať v existujúcich svietidlách TL-D.

Výhody

- Dobré podanie farieb
- Relatívne vysoká účinnosť na začiatku, ako aj počas celej životnosti svetelného zdroja a vysoká úroveň zachovania svetelného toku
- Umožňuje rôzne meniť atmosféru od teplého bieleho svetla až po studené denné svetlo

Vlastnosti

- Vysokoúčinná 3-pásmová fluorescenčná vrstva
- Vysoký počiatočný svetelný tok v porovnaní so štandardnými farbami
- Nízka dávka ortuti
- Možno používať s bežným alebo elektronickým predradníkom.
- Vysoká účinnosť vďaka elektronickému predradníku

Aplikácie


- Vhodné na používanie v širokej škále svietidiel pre žiarivky TL-D v prostrediach s prítomnosťou ľudí, ako sú školy, kancelárie, obchody, výrobné haly atď.

MASTER TL-D Super 80

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28 mm	1 047,0 mm	1 054,1 mm	1 051,7 mm	1 061,2 mm

Všeobecné informácie

Pätica G13

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky T8

Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (nom.) 1,7 mg

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Chromatická súradnica X (nom.)	Chromatická súradnica Y (nom.)	Označenie farby	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	0,44	0,403	Teplá biela (WW)	3000 K	82	86 lm/W	3 070 lm
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	0,38	0,38	Studená biela (CW)	4000 K	80	86 lm/W	3 100 lm
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	0,44	0,403	Teplá biela (WW)	3000 K	82	88 lm/W	3 300 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Spotreba
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	0,560 A	36,6 W
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	0,560 A	36,6 W

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Spotreba
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	0,430 A	38,2 W

Schválenie a použitie

MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1
		000 h
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	37 kWh
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	37 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1
		000 h
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	39 kWh

