



Effektivt lysrör med förbättrad färgåtergivning

MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 ger mer lumen per watt samt bättre färgåtergivning än TL-D-standardfärger. Den har dessutom ett lägre kvicksilverinnehåll. Ljuskällan kan användas i befintliga TL-D-armaturer.

Fördelar

- Bra färgåtergivning
- Relativt hög effektivitet, både vid installation och under lampans livslängd, med väl bibehållet ljusflöde
- Skapar miljöer från varmvitt till kallt dagsljus

Funktioner

- Mycket effektiv fluorescerande beläggning med 3 band
- Högt initialt ljusflöde jämfört med standardfärger
- Lågt kvicksilverinnehåll
- Kan användas med traditionella eller elektroniska driftdon
- Hög effektivitet uppnås med elektroniskt driftdon

Användning


- Passar för en mängd olika armaturer för TL-D-lysrör för "människa" användningsområden, t ex skolor, kontor, butiker, fabrikslokaler.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

MASTER TL-D Super 80

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28 mm	1 047,0 mm	1 054,1 mm	1 051,7 mm	1 061,2 mm

Allmän information	
Sockel	G13
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8
Användning och godkännande	
Kvikksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,7 mg

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat		Korrelerad färgtemperatur		Ljusutbyte (märkvärde)		Ljusflöde
		(nom)	(nom)	Färgbeteckning	(Nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	
927923083014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	0,44	0,403	Varmvit (WW)	3000 K	82	86 lm/W	3 070 lm
927923084014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	0,38	0,38	Kallvit (CW)	4000 K	80	86 lm/W	3 100 lm
927923583014	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	0,44	0,403	Varmvit (WW)	3000 K	82	88 lm/W	3 300 lm

Drift och elektricitet

Drift och elektricitet				Drift och elektricitet			
Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning	Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
927923083014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	0,560 A	36,6 W	927923583014	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	0,430 A	38,2 W
927923084014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	0,560 A	36,6 W				

Användning och godkännande

MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
927923083014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	37 kWh
927923084014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	37 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
927923583014	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	39 kWh

