



Ефективне флуоресцентне освітлення з покращеною кольоропередачею

MASTER TL-D Super 80

Лампа MASTER TL-D Super 80 видає більше лм/Вт і відрізняється кращою кольоропередачею в порівнянні зі звичайними лампами TL-D. Крім того, у ній міститься менше ртуті. Лампу можна використовувати в наявних світильниках TL-D.

Переваги

- Гарна кольоропередача
- Порівняно висока ефективність як на початку, так і в процесі експлуатації, хороша стабільність світлового потоку
- Створює освітлення від теплого білого до прохолодного денного

Характеристики

- Високоєфективне трисмугове флуоресцентне покриття
- Висока вихідна світловіддача порівняно зі звичайними кольорами
- Низький вміст ртуті
- Може застосовуватись із традиційним або електронним обладнанням
- Вищі показники досягаються під час роботи з електронним обладнанням

Застосування

- Використовується із широким асортиментом світильників із флуоресцентними лампами TL-D для освітлення громадських місць, наприклад шкіл, офісів, магазинів, заводських цехів тощо.

MASTER TL-D Super 80

Попередження та безпека


- Украв малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Версії



LPPR TL-D8 G13

Розміри



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Загальна інформація	
Розташування виводів	G13
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так
Механічні деталі й корпус	
Форма лампи	T8
Затвердження й застосування	
Вміст ртуті (ном.)	1,7 mg

Світлотехнічні

MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Позначення кольору	Корельована		Світловий потік
			колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)	
927920083055	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	Теплий білий (WW)	3000 K	75 lm/W	1 350 lm
927920084055	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	Холодний білий (CW)	4000 K	75 lm/W	1 350 lm

Order Code	Full Product Name	Позначення кольору	Корельована		Світловий потік
			колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)	
927921083055	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	Теплий білий (WW)	3000 K	93 lm/W	3 350 lm
927921084055	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	Холодний білий (CW)	4000 K	93 lm/W	3 350 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Струм у лампі (ном.)	Споживана потужність
927920083055	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	0,360 A	18,0 W
927920084055	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	0,360 A	18 W

Order Code	Full Product Name	Струм у лампі (ном.)	Споживана потужність
927921083055	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	0,440 A	36,0 W
927921084055	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	0,440 A	36,0 W

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
927920083055	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	22 kWh
927920084055	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
927921083055	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	42 kWh
927921084055	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	42 kWh

