



Produkt

TL-D Blacklight Blue

Lavtryksskviksvølvlys kilder (lysstofrør) med en indvendig kappe belagt med et fluorescerende pulver, der udsender langbølget UV-stråling til magnetisering af luminescens

Fordele

- Hurtig detektion af UV-reflekterende materialer
- Skaber specialeffekter

Funktioner

- Blå TL-D/08-lyskilder med UV-lys og en lige ydre kappe

Anvendelsesområder

- Sporing og analyse i tekstil- og kemiindustrien
- Arkæologi
- Bankvæsen
- Retsvidenskab
- Madindustri
- Lægevidenskab
- Mineralogi
- Filateli
- Specialeffekter i natklubber, på diskoteker og teatre
- Belysning af skilte

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

TL-D Blacklight Blue

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Generelle oplysninger	
Fod	G13
Lysteknisk	
Farvebetegnelse	Blacklightblå
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T26
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	5,0 mg

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928048010805	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928048510805	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 V	36 W

