



Niezawodna pomoc w odkrywaniu tajemnic!

TL-D Blacklight Blue

Lampy TL-D/08 Blacklight Blue należą do rodziny niskoprężnych lamp rtęciowych. Wewnętrzna warstwa szkła pokryta jest proszkiem fluorescencyjnym, którego wzbudzenie powoduje emisję promieniowania długofalowego UV.

Korzyści

- Szybkie wykrywanie materiałów odbijających promieniowanie UV
- Tworzenie systemów oświetlenia o specyficznym nastroju

Cechy

- Prosta bańka zewnętrzna

Zastosowanie

- Wykrywanie i badania, przemysł tekstylny i chemiczny
- Zastosowanie w bankowości i kryminologii
- Efekty specjalne w klubach, dyskotekach i teatrach oraz oświetlenie znaków

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

TL-D Blacklight Blue

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13
Dane techniczne oświetlenia	
Oznaczenie koloru	głęboka czerń / błękit
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T26
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5,0 mg

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 V	36 W

