



För pålitligt avslöjande av hemligheter

TL-D Blacklight Blue

TL-D/08 Blacklight Blue är ett lågtryckskviksilverlysrör med innermantel belagd med ett fluorescerande pulver som producerar ljus med hjälp av långvågig UV-strålning.

Fördelar

- Snabb avkänning av UV-reflekterande material
- Unika ljuseffekter för en speciell stämning

Funktioner

- Rak yttermantel

Användning

- Detektering och analys inom textil- och kemiindustrin
- Banker och rättsvetenskap
- Specialeffekter på nattklubbar, diskotek, teatrar och skyltbelysning

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


TL-D Blacklight Blue

Versions



LPPR TL-DBLB 0001

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



TL-D Blacklight Blue

Allmän information	
Socket	G13
Ljusteknik	
Färgbeteckning	Blacklight blå
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T26
Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	5,0 mg

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928048010805	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928048510805	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 V	36 W

