



Для надійного розкриття таємниць

TL-D Blacklight Blue

TL-D/08 Blacklight Blue – це ртутні флуоресцентні лампи низького тиску з внутрішнім флуоресцентним покриттям. Вони використовують внутрішнє флуоресцентне покриття, яке випускає довгохвильове УФ-випромінювання для створення люмінесценції.

Переваги

- Швидке виявлення матеріалів, що відображають ультрафіолет
- Створення спеціальних ефектів і особливих світлових тем

Характеристики

- Рівномірний зовнішній конверт

Застосування

- Виявлення та аналіз у текстильній і хімічній промисловості
- Банківська сфера та криміналістика
- Спецефекти в нічних клубах, на дискотеках і в театрах, освітлення вивісок

Попередження та безпека

- Украв майже напевно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.


TL-D Blacklight Blue

Версії



LPPR TL-DBLB 0001

Розміри



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



TL-D Blacklight Blue

Загальна інформація	
Розташування виводів	G13
Світлотехнічні	
Позначення кольору	Blacklight Blue
Механічні деталі й корпус	
Форма лампи	T26
Затвердження й застосування	
Вміст ртуті (ном.)	5,0 mg

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Струм у лампі (ном.)	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928048010805	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Струм у лампі (ном.)	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928048510805	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 V	36 W

