



Effiziente Leuchtstofflampe für HF Vorschaltgeräte

MASTER TL-D HF Super 80

Die MASTER TL-D Super 80-Lampe mit 26 mm Röhrendurchmesser wurde nur für den Einsatz an speziellen, hochfrequenten, elektronischen Vorschaltgeräten konstruiert.

Vorteile

- Nahezu konstanter Lichtstrom über die Lebensdauer

Merkmale

- 3-Banden-Leuchtstofflampe
- Super 80-Lichtfarben
- Gute Farbwiedergabestufe

Anwendung

- Für den Einsatz in Büro und Industrie
- Für Grundbeleuchtung in Verkaufsräumen

Hinweise

- Es muss ein spezielles elektronisches Vorschaltgerät verwendet werden
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


MASTER TL-D HF Super 80

Versions



LPPR TL-D8HF Super-80 G13

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13
Lichttechnische Daten	
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex		Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
		(CRI)			
63147340	MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 1SL/25	82		87,5 lm/W	1.400 lm
63159640	MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 1SL/25	81		100 lm/W	5.000 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
63147340	MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 1SL/25	0,255 A	16,5 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
63159640	MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 1SL/25	0,355 A	50,0 W

MASTER TL-D HF Super 80

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/
		1.000 Std.
63147340	MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 1SL/25	17 kWh
63159640	MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 1SL/25	50 kWh

