



Éclairage fluorescent de base

TL-D aux couleurs standard

Les lampes TL-D aux couleurs standards (diamètre de tube de 26 mm) créent des ambiances allant du blanc chaud à la lumière du jour froide. Ces lampes présentent une efficacité et un rendu des couleurs modérés.

Avantages

- Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide

Fonctions

- Couleurs standard avec rendu des couleurs modéré
- Disponible en différentes déclinaisons de couleurs

Application


- Convient à une vaste gamme de luminaires pour lampes fluorescentes TL-D, utilisée dans les applications où le rendu des couleurs n'est pas un facteur essentiel

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

TL-D aux couleurs standard

Schéma dimensionnel



Informations générales	
Culot	G13
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T8

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 15W/54-765 1SL/50	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
TL-D 18W/33-640 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 18W/54-765 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 30W/54-765 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
TL-D 36W/54-765 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D 58W/33-640 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
TL-D 58W/54-765 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product		Température de couleur de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
	Name	Couleur			
928024805436	TL-D 15W/ 54-765 1SL/50	Lumière naturelle froide	6200 K	72	725 lm
928025405451	TL-D 30W/ 54-765 1SL/25	Lumière naturelle froide	6200 K	72	1 825 lm
928048003312	TL-D 18W/ 33-640 1SL/25	Blanc froid (CW)	4100 K	63	1 200 lm
928048005422	TL-D 18W/ 54-765 1SL/25	Lumière naturelle froide	6200 K	72	1 050 lm

Order Code	Full Product		Température de couleur de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
	Name	Couleur			
928048505422	TL-D 36W/ 54-765 1SL/25	Lumière naturelle froide	6200 K	75	2 500 lm
928049003312	TL-D 58W/ 33-640 1SL/25	Blanc froid (CW)	4100 K	63	4 600 lm
928049005422	TL-D 58W/ 54-765 1SL/25	Lumière naturelle froide	6200 K	72	4 000 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant		
		lampe (nom.)	Tension (nom.)	Consommation électrique
928024805436	TL-D 15W/54-765 1SL/50	0,310 A	51 V	15,0 W
928025405451	TL-D 30W/54-765 1SL/25	0,360 A	98 V	30,0 W
928048003312	TL-D 18W/33-640 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
928048005422	TL-D 18W/54-765 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W

Order Code	Full Product Name	Courant		
		lampe (nom.)	Tension (nom.)	Consommation électrique
928048505422	TL-D 36W/54-765 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
928049003312	TL-D 58W/33-640 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
928049005422	TL-D 58W/54-765 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

TL-D aux couleurs standard

Approbation et application

		Consommation	Taux de mercure
Order Code	Full Product Name	d'énergie kWh/1 000 h	(Hg) (nom.)
928024805436	TL-D 15W/54-765 1SL/50	20 kWh	8,0 mg
928025405451	TL-D 30W/54-765 1SL/25	36 kWh	5,0 mg
928048003312	TL-D 18W/33-640 1SL/25	22 kWh	5,0 mg
928048005422	TL-D 18W/54-765 1SL/25	22 kWh	5,0 mg

		Consommation	Taux de mercure
Order Code	Full Product Name	d'énergie kWh/1 000 h	(Hg) (nom.)
928048505422	TL-D 36W/54-765 1SL/25	43 kWh	5,0 mg
928049003312	TL-D 58W/33-640 1SL/25	68 kWh	5,0 mg
928049005422	TL-D 58W/54-765 1SL/25	68 kWh	5,0 mg

