



Problemfri og brugervenlig

MASTER TL-D Xtreme

Denne MASTER TL-D Xtreme lyskilde har en exceptionel levetid, hvilket minimerer vedligeholdelsesomkostningerne i lyskildens levetid. Den er derfor egnet til steder, hvor udskiftning af lyskilder har store omkostninger takket være højt til loftet eller forstyrrelser af arbejdet samt i applikationer med lange brændecykler, f.eks. i tunneler, på boreplatforme og på fabrikker. Den kan bruges på en eksisterende forkobling eller en dedikeret HF Xtreme forkobling.

Fordele

- Exceptionel levetid på op til 10 år resulterer i lavere vedligeholdelsesomkostninger, mindre affald og reducerede bortskaffelsesomkostninger
- Mindre besvær takket være lavere fejlfrekvens
- Nemmere overgang fra spot- til gruppevis lyskildeudskiftning

Funktioner

- Exceptionel levetid på op til 10 år
- Lavt kviksvølvindhold i en lyskilde med lang levetid
- Den længste levetid får du med en specialdesignet Philips HF Xtreme forkobling
- Dæmpning under 30% påvirker den angivne lyskildelevetid
- Genkendes nemt fra andre lysstofrør vha. den grønne, krydsformede slutkappe

Anvendelsesområder

- Velegnet til brug til hvor vedligeholdelsesomkostningerne er høje (høje lofter, svært at nå) og omkostningerne ved afbrydelse er høje (stop af produktionsproces, lukning af tunneler), eller hvor lyskildeudskiftning ikke er acceptabelt, f.eks. af sikkerhedsårsager: tunneler, processer, fødevarer- og den petrokemiske industri

MASTER TL-D Xtreme

Advarsler og sikkerhed


- For at opnå den angivne levetid ved 100 % drift må der ikke anvendes dæmpning under 30 %
- Ved brug på en elektromagnetisk forkobling anbefales det kraftigt kun at anvende Philips S10 eller S10E tændere (til 18W type S2 eller S2E) for at opnå den anførte levetid og at installere nye tændere ved udskiftning af lyskilden.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions



LPPR TL-D8LL 0003

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Generelle oplysninger

Fod G13

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform T8

Godkendelse og anvendelsesområde

Indhold af kviksølv (Hg) (maks.) 3 mg

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) 3,0 mg

Lysteknisk

MASTER TL-D Xtreme

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	Farvebetegnelse	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
927980384014	MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV	0,38	0,38	Kold hvid (CW)	4000 K	82	76 lm/W	1.300 lm
927983386514	MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV	0,313	0,337	Koldt dagslys	6500 K	80	86 lm/W	5.000 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens	
		strømstyrke (nom.)	Strømforbrug
927980384014	MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV	0,370 A	18,0 W
927983386514	MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV	0,665 A	58,9 W

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
927980384014	MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV	18 kWh
927983386514	MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV	59 kWh

