



Fit and Forget

MASTER TL-D Xtreme

Denna MASTER TL-D Xtreme-ljuskälla ger extremt lång livslängd för extra låg totalkostnad. Den lämpar sig därför för platser där lampbyte är dyrt till följd av hög takhöjd eller att driften störs, samt användningsområden med långa tändningscykler, t ex tunnlar, oljeborrplattformar, tillverkningslinjer. Den kan användas med befintliga driftdon eller särskilda HF Xtreme-driftdon.

Fördelar

- Extremt lång livslängd – upp till 10 års drift ger lägre underhållskostnader, mindre avfall och lägre kasseringskostnader vid slutet av livslängden
- Mindre problem tack vare färre tidiga bortfall
- Förenklar övergången från styck- till gruppbyte

Funktioner

- Extremt lång livslängd – upp till 10 års drift, den längsta livslängden uppnås med specialutformade Philips HF Xtreme-driftdon
- Armaturgaveln har en x-formad grön bottenplatta för att skilja lampan från andra lysrör
- Lågt kvicksilverinnehåll (3 mg)

Användning

- Passar på platser där underhåll är dyrt (hög takhöjd, svåråtkomligt) och störande (stoppar produktionsprocess, stänger tunnlar) eller där lampfel inte kan godtas av exempelvis säkerhetsskäl: tunnlar, process- och livsmedelsindustri och petrokemiska industrier

Varning och Säkerhet

- För att livslängden ska bli den angivna vid 100 % drift, ska inte dimring under 30 % tillämpas
- Vid användning på elektromagnetiskt driftdon är rekommendationen att endast använda Philips S10- eller S10E-tändare (för 18 W typerna S2 eller S2E) för att angiven livslängd ska uppnås, och att installera nya tändare vid lampbyte.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


MASTER TL-D Xtreme

Versions



LPPR TL-D8LL 0003

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

