



Sirkelformet lysrør med forbedret fargegjengivelse

MASTER TL-E Circular Super 80

Denne sirkelformede TL-lyskilden (tubediameter 29 mm) gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til bruk i et stort utvalg armaturer med ulike bruksområder, som til dekorativ belysning, belysning med mennesker i fokus (skoler, kontorer, butikker og private hjem) og til belysning av boligområder.

Fordeler

- /80 farger gir god fargegjengivelse og høy ytelse sammenlignet med standard farger
- Symmetrisk lysopplevelse i alle retninger
- Kan skape atmosfære fra gulhvitt til kjølig dagslys

Funksjoner

- Leveres i standard og /80 farger og ulike fargebetegnelser

Søknad


- Passende for bruk i et bredt utvalg armaturer for ulike formål, inklusive mange dekorative armaturer
- Ideell for bruksområder som har med mennesker å gjøre – så som skoler, kontorer, butikker, teater etc.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

MASTER TL-E Circular Super 80

Målskisse



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	G10q
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	C-T29
Godkjenning og bruksområde	
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	8 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	8 mg

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Kromatisk koordinat X		Kromatisk koordinat Y		Fargebetegnelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
		(nom)	(nom)	(nom)	(nom)				
928026284070	TL-E 22W/840 1CT/12	0,38	0,38			Kaldhvit (CW)	4000 K	59 lm/W	1 285 lm
928026384070	TL-E 32W/840 1CT/12	0,38	0,38			Kaldhvit (CW)	4000 K	74 lm/W	2 375 lm
928027483070	TL-E 40W/830 1CT/12	0,44	0,403			Varmhvit (WW)	3000 K	80 lm/W	3 200 lm
928027484070	TL-E 40W/840 1CT/12	0,38	0,38			Kaldhvit (CW)	4000 K	80 lm/W	3 200 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm	Spennning	Effektforbruk
		(nom.)	(nom.)	
928026284070	TL-E 22W/840 1CT/12	0,400 A	62 V	22,2 W
928026384070	TL-E 32W/840 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm	Spennning	Effektforbruk
		(nom.)	(nom.)	
928027483070	TL-E 40W/830 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W
928027484070	TL-E 40W/840 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
928026284070	TL-E 22W/840 1CT/12	23 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
928026384070	TL-E 32W/840 1CT/12	33 kWh

MASTER TL-E Circular Super 80

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
928027483070	TL-E 40W/830 1CT/12	41 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
928027484070	TL-E 40W/840 1CT/12	41 kWh

