



Unsichtbares sichtbar machen

Schwarzlicht TL Mini

Die Schwarzlicht TL-Mini mit 16 mm Röhrendurchmesser besteht aus schwarzlichtblauem (dunkelblauem) Glas, das für UVA-Strahlung durchlässig ist, praktisch aber kein sichtbares Licht passieren lässt. Sie eignet sich deshalb ideal für eine schnelle Überprüfung UV-reflektierender Materialien. Insbesondere dient sie zu Analyse Zwecken in unterschiedlichen Bereichen und erlaubt die Schaffung von Spezialeffekten in der Unterhaltungsbranche.

Vorteile

- Schnelles Entdecken UV-reflektierender Materialien

Merkmale

- Gerader Außenkolben
- Anregung fluoreszierender Stoffe

Anwendung

- Für den Einsatz zur Erkennung und Analyse in der Textil- und chemischen Industrie
- Für den Einsatz in Archäologie, Bankwesen, Gerichtsmedizin, Lebensmittelindustrie, Medizin, Mineralogie und Philatelie
- Für Spezialeffekte in Nachtclubs, Discos und Theatern

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Schwarzlicht TL Mini

Versions



LPPR TLBMINI 0001

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	135.9 mm	143.0 mm	140.6 mm	150.1 mm
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212.1 mm	219.2 mm	216.8 mm	226.3 mm



Schwarzlicht TL Mini

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5
Lichttechnische Daten	
Lichtfarbe	Schwarzlicht-Blau
Betrieb und Elektrik	
Lampenstrom (Nom)	0.170 A
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Spannung (Nom)	Systemleistung
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	29 V	4.5 W

Order Code	Full Product Name	Spannung (Nom)	Systemleistung
95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	42 V	6.0 W

