



Hosszú élettartamú T12 lámpa robbanásmentes környezetekbe

TL-X XL

A TL-X XL lámpa (38 mm-es csőátmérő) élettartama megnőtt, és belső gyújtószálának köszönhetően alkalmas gyújtó nélküli elektromágneses, illetve előmelegítés nélküli nagyfrekvenciás működésre egyaránt. Speciális foglalattal történő használata esetén a gyújtási időszak minden lehetséges szikraforrása ki van küszöbölve. Ez a lámpa lángálló és megnövelt biztonságú lámpatestekben történő használatra készül bel- és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt – ilyen lehet például a vegyipar (petrolkémia), vízre telepített létesítmény, bányák, illetve nyomokban robbanásveszélyes gázokat tartalmazó bármilyen helyszín.

Előnyök

- Speciális foglalattal történő használata esetén a gyújtási időszak minden lehetséges szikraforrása ki van küszöbölve
- A normál TL lámpákénál hosszabb élettartam

Szolgáltatások

- Belső gyújtószállal rendelkezik gyújtó nélküli elektromágneses, illetve előmelegítés nélküli nagyfrekvenciás működéshez
- A speciális Fa6 fej érintkezője hosszú és vastag, ezért speciális foglalatot igényel


Alkalmazás

- Lángálló és megnövelt biztonságú lámpatestekben történő használatra készül beltéri és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt
- Használják például vegyipari (petrolkémiai) alkalmazásokban, vízre telepített létesítményekben, bányákban, illetve nyomokban robbanásveszélyes gázokat tartalmazó bármilyen helyszínen

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1 183,5 mm	1 202 mm	1 198,5 mm	1 220,5 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	FA6
Technikai adatok	
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	60
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T12
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (maximum)	12 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	12,0 mg

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	47 lm/W	940 lm
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	58 lm/W	2 300 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Fényforrás	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
		árama (névleges)		
26135940	TL-X XL 20W/ 33-640 SLV/25	0,380 A	58 V	20,0 W

Order Code	Full Product Name	Fényforrás	Feszültség	Teljesítményfelvétel
		árama (névleges)		
26137340	TL-X XL 40W/ 33-640 SLV/25	0,430 A	103 V	40,0 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	20 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40 kWh

