



T12-lampa med lång livslängd för explosionsfria miljöer

TL-X XL

Vår TL-X XL-lampa (rördiameter 38 mm) har en utökad livslängd och är utrustad med en invändig tändremsa för tändarfri elektromagnetisk drift eller högfrekvensdrift utan förvärmning. Tillsammans med den särskilda lamphållaren elimineras alla tänkbara gnisteffekter vid tändning. Lampan kan användas tillsammans med flamsäkra och extrasäkra armaturer för såväl inom- som utomhusbruk, t ex (petro-)kemisk industri, offshoreplattformar, gruvor och andra platser där det kan finnas spår av explosiva gaser.

Fördelar

- I kombination med en speciell lamphållare elimineras all tänkbar gnistbildning vid tändningen
- Förlängd livslängd jämfört med TL-lampor av standardtyp

Funktioner

- Levereras med intern tändremsa för tändarfri EM-drift eller HF-drift utan förvärmning
- Den särskilda Fa6-sockeln har ett längre och grövre stift som kräver en särskild lamphållare

Användning

- För användning i flamsäkra och extrasäkra armaturer för såväl inom- som utomhusbruk
- Används till bland annat (petro-) kemisk industri, offshoreplattformar, gruvor och andra platser där spår av explosiva gaser kan förekomma

TL-X XL

Varning och Säkerhet


- Det är högst osannolikt att en trasig lampa har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder rekommenderar vi ändå att du vädrar rummet i 30 minuter. Använd gärna handskar när du tar bort delarna, och lägg dem i en förslutningsbar plastpåse som du lämnar till din närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions



LPPR TL-X

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1 183,5 mm	1 202 mm	1 198,5 mm	1 220,5 mm

TL-X XL

Allmän information	
Socket	FA6
Ljusteknik	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	60
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T12
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	12 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	12,0 mg

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
928037703332	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	47 lm/W	940 lm
928037903332	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	58 lm/W	2 300 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928037703332	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	0,380 A	58 V	20,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928037903332	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	0,430 A	103 V	40,0 W

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
928037703332	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	20 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
928037903332	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40 kWh

