



UniStreet gen2 Solar – útvilágítás napenergiával

UniStreet gen2 Solar

A nagyméretű projektekhez tervezett lámpatestünk ideális olyan önkormányzatok számára, amelyek fenntarthatósági célokat tűztek ki. Energiatakarékosságának és alacsony kezdeti költségének köszönhetően az UniStreet gen2 Solar gyors megtérülést és már rövid távon is jelentős energiamegtakarítást biztosít. Mindezt pedig az ingyenes és bőséges napenergiát hasznosítva éri el. Az UniStreet gen2 Solar több különböző, a pontos projektkövetelményekhez hozzáigazítható optikával és fénysugárnyalóval rendelhető. A szervizcímkeinek köszönhetően a telepítés és a karbantartás problémamentes lesz, és élettartama végén a lámpatest könnyen leszerelhető és újrahasznosítható. A kompakt, minőségi anyagokból készült lámpatest az élettartama végén könnyen leszerelhető és újrahasznosítható.

Előnyök

- A Philips Solar alrendszerek széles választékával kompatibilis, ideértve az akkumulátorokat, fotovoltaiikus paneleket, valamint a közüzemi hálózathoz nem kapcsolódó és hibrid áramellátáshoz való töltésszabályszabályozókat
- Közvetlenül helyettesíteni tudja a hagyományos lámpatesteket
- Kiemelkedő energiatakarékosság
- Alacsony élettartam alatti költség
- A hosszabb élettartam és a minimális karbantartás érdekében kiváló minőségű anyagokból készül



Szolgáltatások

- Egyedi Philips alrendszerek – töltésszabályszabályozók, akkumulátorok, fotovoltaiikus panelek és IP67-csatlakozókkal rendelkező kábelek –, amelyek felgyorsítják és biztonságosabbá teszik a telepítést és a karbantartást
- Sokféle alkalmazási lehetőség a több különféle optikának, a választható fényáramnak és a billenthető csővégnek köszönhetően
- A lámpatestek egyszerűen beazonosíthatók a szervizcímkékkel
- Saját fénybeállításokkal érkezik, amelyek segítenek:
 - 1) a denevérek optimális ökoszisztémáinak fenntartásában;
 - 2) megőrizni a sötét éjszakai égboltot és csökkenteni a fényszennyezést.
- Nagyobb ütésállóság a külön megvásárolható IK09-üvegburával

Alkalmazás

- Körforgalmak
- Kerékpárutak
- Lakóövezetek
- Mellékutak

Méretezett rajza



Termék részletei

UniStreet gen2 Medium Solar



UniStreet gen2 Mini Solar



Bottom view for spigot regulation and screw



UniStreet gen2 Mini Solar



Termék részletei

UniStreet gen2 Medium Solar

UniStreet gen2 Mini Solar



Általános információ	
Előtét mellékelve	Nem
Cserélhető fényforrás	Igen
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Lámpatest fényeloszlása	155° x 86°
Kültéri optika típusa	Közepes fényeloszlás – DM10
Felfelé irányuló fényhányados	0
Működtetés és elektronika	
Túlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)	-
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Síküveg
Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált			
		A fényforrás színe	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	A fényforrások száma
62368200	VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S	730 meleg fehér	3000 K	70	1
62369900	VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S	830 meleg fehér	3000 K	80	1
62370500	VGP282 40 4S/740 24V III DM10 48/60S	740 semleges fehér	4000 K	70	1
62371200	VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S	730 meleg fehér	3000 K	70	2
62372900	VGP283 80 4S/830 48V III DM10 48/60S	830 meleg fehér	3000 K	80	2
62373600	VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S	740 semleges fehér	4000 K	70	2

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja	Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
62368200	VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S	VGP282	62369900	VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S	VGP282

UniStreet gen2 Solar

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
62370500	VGP282 40 4S/740 24V III DM10 48/60S	VGP282
62371200	VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S	VGP283

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
62372900	VGP283 80 4S/830 48V III DM10 48/60S	VGP283
62373600	VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S	VGP283

