



Luma gen2 Solar – útvilágítás napenergiával

Luma gen2 Solar

Érje el fenntarthatósági célkitűzéseit gyorsan és egyszerűen! A legkedveltebb Luma gen2 lámpatestünket továbbfejlesztettük, hogy napenergiát használjon. Büszkék vagyunk az eredményre: a Luma gen2 Solar bordák nélküli, időtálló formájára, egyszerű karbantartására és a kategóriájában legjobb világítási teljesítményére. Az alábbiakban részletezzük az ügyfeleink világítási igényeinek kielégítésére irányuló fejlesztéseinket.

Előnyök

- A Philips Solar alrendszerek széles választékával kompatibilis, ideértve az akkumulátorokat, fotovoltaiikus paneleket, valamint a közüzemi hálózathoz nem kapcsolódó és hibrid áramellátáshoz való töltésszabályszabályozókat.
- A Ledgine O technológiának köszönhetően pontosan az igényeire szabható világítási megoldás.
- A kategóriájában a legjobb hatékonyság és világítási teljesítmény az alkalmazási területek széles körében
- Egyedi fénybeállítások, amelyek segítenek elérni a következő célokat:
 - o csökkent fényszennyezés;
 - o optimális ökoszisztéma a denevérek számára;
 - o a sötét éjszakai égbolt megőrzése.
- Jobban karbantartható a szervizcímkeinek köszönhetően – ez egy QR-kód alapú azonosítórendszer, amellyel minden lámpatest egyedileg azonosítható, és a karbantartással, telepítéssel és a pótalkatrészekkel kapcsolatos adatokat is nyújt
- Áttervezett kábelátvezetés a csatlakozórekesz szerszámot nem igénylő hozzáférése érdekében

Szolgáltatások

- Egyedi Philips alrendszerek – töltésszabályszabályozók, akkumulátorok, fotovoltaiikus panelek és IP67-csatlakozókkal rendelkező kábelek –, amelyek felgyorsítják és biztonságosabbá teszik a telepítést és a karbantartást
- Új kábelátvezetés az egyszerű telepítéshez
- Dönthetőség 2,5 fokos pontossággal
- Több mint 40 különféle sugárzási beállítás és különféle választható belső káprázáskorlátozók
- Hatásfok: akár 165 lm/W

Alkalmazás

- Utak és utcák
- Lakóövezeti utcák

Méretezett rajza

Termék részletei



Luma gen2 mini Solar bottom view



Luma gen2 mini Solar side view



Luma gen2 medium Solar Spigot

Luma gen2 Solar

Termék részletei



Luma gen2 medium Solar Spigot



Luma gen2 medium Solar top view



Luma gen2 mini Solar top view



Luma gen2 medium Solar with
louver



Luma gen2 medium Solar side
view



Luma gen2 medium Solar

Általános információ	
Előtét mellékelve	Nem
Cserélhető fényforrás	Igen
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Lámpatest fényeloszlása	155° x 86°
Kültéri optika típusa	Közepes fényeloszlás – DM10
Felfelé irányuló fényhányados	0
Működtetés és elektronika	
Tűlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)	-
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Üveg
Ház színe	Sötétszürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet	Színvisszaadási index (CRI)	A fényforrások száma
			(névleges)		
62374300	VGP703 40 4S 730 24V III DM10 42/60S	730 meleg fehér	3000 K	70	1
62375000	VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S	830 meleg fehér	3000 K	80	1
62376700	VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S	740 semleges fehér	4000 K	70	1
62377400	VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S	730 meleg fehér	3000 K	70	2
62378100	VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S	830 meleg fehér	3000 K	80	2
62379800	VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S	740 semleges fehér	4000 K	70	2

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja	Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
62374300	VGP703 40 4S 730 24V III DM10 42/60S	VGP703	62376700	VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S	VGP703
62375000	VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S	VGP703	62377400	VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S	VGP704

