



Philips Ledinaire vægmonteret WL060V – til belysning af din dagligdag.

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL060V

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Fordele

- Energibesparende LED'er
- Philips-kvalitet og -driftssikkerhed
- Konkurrencedygtig pris
- Egnet til mange forskellige indendørsanvendelser

Funktioner

- Moderne, diskret design
- To lumenpakker og størrelser; 1100 lm 30 cm, 1700 lm 35 cm
- IP44-klassificering er perfekt til indendørsanvendelser
- Fuld, transparent afskærmning, der sikrer et homogent lys
- Der findes versioner med integreret sensor

Anvendelsesområder

- Gangarealer
- Trapper
- Offentlige indgangsarealer

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL060V


Versions



Ledinaire Wall-mounted-WL060V LED11S

Målskitse

Oplysninger om produktet



Ledinaire wall-mounted WL060V
PSU

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL060V

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Lyskildens strålevinkel	– °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	Spredningsvinkel 120°
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220–240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Maksimalt dæmningsniveau	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP44
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	–20 til +40 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	–
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændeli ge overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm
		farvetemperatur (nom.)	(nom.)	
911401887384	WL060V LED11S/830 PSU II WH	3000 K	100 lm/W	1.100 lm
911401887484	WL060V LED11S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1.100 lm
911401883284	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	3000 K	90 lm/W	1.700 lm
911401883384	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	4000 K	90 lm/W	1.700 lm
911401887584	WL060V LED17S/830 PSU II WH	3000 K	100 lm/W	1.700 lm
911401887684	WL060V LED17S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1.700 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401887384	WL060V LED11S/830 PSU II WH	11 W
911401887484	WL060V LED11S/840 PSU II WH	11 W
911401883284	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	19 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401883384	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	19 W
911401887584	WL060V LED17S/830 PSU II WH	17 W
911401887684	WL060V LED17S/840 PSU II WH	17 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL060V

Order Code	Full Product Name	Indbygget	
		Dæmpbar	lysstyringssystem
911401887384	WL060V LED11S/830 PSU II WH	Nej	-
911401887484	WL060V LED11S/840 PSU II WH	Nej	-
911401883284	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	Ja	Programmerbar bevægelse og lyssensor

Order Code	Full Product Name	Indbygget	
		Dæmpbar	lysstyringssystem
911401883384	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	Ja	Programmerbar bevægelse og lyssensor
911401887584	WL060V LED17S/830 PSU II WH	Nej	-
911401887684	WL060V LED17S/840 PSU II WH	Nej	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401887384	WL060V LED11S/830 PSU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401887484	WL060V LED11S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401883284	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401883384	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401887584	WL060V LED17S/830 PSU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401887684	WL060V LED17S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3

