



Ledinaire επιτοίχιας τοποθέτησης WL060V – για τις καθημερινές σας εργασίες φωτισμού.

Ledinaire Wall-mounted WL060V

Η σειρά επιτοίχων φωτιστικών Philips Ledinaire φημίζεται για τα εξαιρετικά της LED. Τα δημοφιλή, έτοιμα για χρήση φωτιστικά LED αυτής της σειράς υπόσχονται τα υψηλά επίπεδα ποιότητας της Philips σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Αξιόπιστα, ενεργειακά αποδοτικά και οικονομικά, τα επιτοίχια φωτιστικά Ledinaire WL060V έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε εσωτερικούς χώρους, από διαδρόμους έως δημόσιους χώρους εισόδου. Η μοντέρνα και διακριτική σχεδίαση διατίθεται επίσης σε δύο μεγέθη και πακέτα φωτεινής ισχύος, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ομοιόμορφη εμφάνιση και αίσθηση παντού όπου χρειάζεστε επιτοίχια φωτιστικά LED.

Οφέλη

- LED εξοικονόμησης ενέργειας
- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Ανταγωνιστική τιμή
- Μεγάλη γκάμα εφαρμογών φωτισμού εσωτερικών χώρων

Χαρακτηριστικά

- Σύγχρονη, διακριτική σχεδίαση
- Δύο πακέτα και μεγέθη φωτεινής ισχύος: 1.100 lm 30 cm, 1.700 lm 35 cm
- Κατηγορία IP44 ιδανική για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους
- Πλήρες ιριδίζον κάλυμμα για ομοιόμορφο εφέ φωτισμού
- Προαιρετική ανίχνευση κίνησης και αισθητήρας φωτός ημέρας

Ledinaire Wall-mounted WL060V

Εφαρμογή

- Διάδρομοι
- Κλιμακοστάσια
- Δημόσιοι χώροι εισόδου


Versions



Ledinaire Wall-mounted-WL060V LED17S

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire wall-mounted WL060V
PSU

Ledinaire Wall-mounted WL060V

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	– μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	Γωνία δέσμης 120°
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Δεν εφαρμόζεται
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK03
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP44
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	–20 έως +40 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	–
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
96009199	WL060V LED11S/830 PSU II WH	3000 K	100 lm/W	1.100 lm
96010799	WL060V LED11S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1.100 lm
95990399	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	3000 K	89 lm/W	1.700 lm
95991099	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	4000 K	89 lm/W	1.700 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
96009199	WL060V LED11S/830 PSU II WH	11 W
96010799	WL060V LED11S/840 PSU II WH	11 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
95990399	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	19 W
95991099	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	19 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Ενσωματωμένος έλεγχος
96009199	WL060V LED11S/830 PSU II WH	–
96010799	WL060V LED11S/840 PSU II WH	–
95990399	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός

Order Code	Full Product Name	Ενσωματωμένος έλεγχος
95991099	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός

Ledinaire Wall-mounted WL060V

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
96009199	WL060V LED11S/830 PSU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3	95990399	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3
96010799	WL060V LED11S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3	95991099	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3

