



Luminaires muraux Philips Ledinaire WL060V : pour vos projets d'éclairage quotidiens.

Ledinaire Hublot WL060V

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, bénéficiant de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Avantages

- LED basse consommation
- Qualité et fiabilité Philips
- Prix compétitif
- Grande variété d'applications en intérieur

Fonctions

- Design moderne et discret
- Deux tailles et flux lumineux : 30 cm - 1100 lm et 35 cm - 1 700 lm
- Indice de protection IP44, idéal pour les applications en intérieur
- Vasque opale pour un effet lumineux homogène
- Détection de mouvement et de lumière du jour en option


Ledinaire Hublot WL060V

Application

- Couloirs
- Escaliers
- Cages d'escalier

Schéma dimensionnel

Détails sur le produit



Ledinaire wall-mounted WL060V
PSU

Ledinaire Hublot WL060V

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	- degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 120°
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Commandes et gradation	
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Indice de protection	IP44
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée	Efficacité lumineuse	Flux lumineux
		(nom.)	(nominale)	
96009199	WL060V LED11S/830 PSU II WH	3000 K	100 lm/W	1'100 lm
96010799	WL060V LED11S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1'100 lm
95990399	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	3000 K	90 lm/W	1'700 lm
95991099	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	4000 K	90 lm/W	1'700 lm
96011499	WL060V LED17S/830 PSU II WH	3000 K	100 lm/W	1'700 lm
96012199	WL060V LED17S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1'700 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
96009199	WL060V LED11S/830 PSU II WH	11 W
96010799	WL060V LED11S/840 PSU II WH	11 W
95990399	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	19 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
95991099	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	19 W
96011499	WL060V LED17S/830 PSU II WH	17 W
96012199	WL060V LED17S/840 PSU II WH	17 W

Commandes et gradation

Ledinaire Hublot WL060V

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	
		Commande intégrée	
96009199	WL060V LED11S/830 PSU II WH	Non	-
96010799	WL060V LED11S/840 PSU II WH	Non	-
95990399	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière programmable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	
		Commande intégrée	
95991099	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière programmable
96011499	WL060V LED17S/830 PSU II WH	Non	-
96012199	WL060V LED17S/840 PSU II WH	Non	-

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
96009199	WL060V LED11S/830 PSU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3
96010799	WL060V LED11S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95990399	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
95991099	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3
96011499	WL060V LED17S/830 PSU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3
96012199	WL060V LED17S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3

