



Philips Ledinaire vægmonteret WL070V: til belysning af din dagligdag.

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL070V

Offentlige rum og gangarealer kræver de mest pålidelige belysningsløsninger - især parkeringshuse, kontorer, indgange, gange, korridorer og trapper. Med Philips Ledinaire får du suveræn pålidelighed og meget mere. Denne populære serie indeholder et udvalg af essentielle LED-armaturer, der fås som lagervarer. Ligesom vores moderne, vægmonterede Ledinaire WL070V-model, der er velegnet til en lang række almene belysningsanvendelser. Og ligesom resten af Ledinaire-serien er den designet med Philips høje kvalitetsstandarder til en meget konkurrencedygtig pris. Et prisvenligt, pålideligt og energieffektivt valg til vægmontering fra det førende navn inden for LED-belysning. Desuden giver MultiLumen- og MultiColorTemp-funktionen et valg mellem to lumenpakker og tre farvetemperaturer i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt og giver dig fleksibiliteten til at opfylde kundernes præferencer på stedet og betyder færre produktkoder på lager.

Fordele

- Philips-kvalitet og -driftssikkerhed
- Energibesparende LED
- Vand- og hærværkssikret
- Vægmontering eller loftmontering
- Mange anvendelsesområder

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL070V

Funktioner

- MultiLumen- og MultiColorTemp-funktion: to lysudbyttelniveauer (1100 lm-1700 lm) og tre farvetemperaturmuligheder i et enkelt armatur (3000 K-3500 K-4000 K)
- Moderne, diskret design med skrueafskærmning
- Høj effektivitet med 100lm/W
- Høj beskyttelse (IP65 og IK08)
- Bevægelses- og dagslyssensor fås som tilbehør (MDU)
- Mulighed for valgfri trinvis dæmpning ved hjælp af en vippekontakt ved 10 % og 25 % (MDU)


Anvendelsesområder

- Parkeringshuse
- Indgange
- Gangarealer
- Trapper

Advarsler og sikkerhed

- Den vægmonterede Ledinaire WL070V-model kan anvendes udendørs, men kun når alle kabler føres på bygningens indvendige side med en maksimal afstand på 10 meter.
- For versioner med MDU (Motion Detection Unit):
- Sensorernes dækning kan variere afhængigt af, om de anvendes indendørs eller udendørs.
- Ved kraftig vind og regn kan sensoren blive udløst, hvis der ikke er tilstrækkelig beskyttelse mod disse påvirkninger, såsom vægge eller tag
- Enhver form for vibration eller bevægelse kan aktivere sensoren. Sørg for, at sensoren er placeret på en passende afstand fra eventuelle kontinuerlige signaler.

Målskitse



Ledinaire Væg- og loftarmatur WL070V

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Udskiftelig lyskilde
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	Nej
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	Nej
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	Nej
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	Nej
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	-

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Lyskildens strålevinkel	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel)
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	95 lm/W
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	95 lm/W

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Lyskildens strålevinkel	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel)
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	-	120 °	3000 K	85 lm/W
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	All-in, Multi Lumen	-	3000 K	100 lm/W

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	1.100 lm	Symmetrisk
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	1.100 lm	Symmetrisk
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	1.700 lm	Symmetrisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	1.700 lm	Symmetrisk
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	1.100 lm	Bred stråle

Drift og el

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL070V

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	11 W	Ikke relevant
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	11 W	Ikke relevant
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	17 W	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	19 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	17 W	Ikke relevant

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	Nej	-	Ikke relevant
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	Nej	-	Ikke relevant
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	Nej	-	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	Ja	Programmerbar bevægelse og lyssensor	Ikke relevant
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	Nej	-	-

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	-
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	-
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	-
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	Nej

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Flimmerværdi (PstLM)
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	1
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	1
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	1

Order Code	Full Product Name	Flimmerværdi (PstLM)
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	1
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømtolerance
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5	+/-10%
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5	+/-10%
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømtolerance
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5	+/-10%
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	(0.43, 0.40) SDCM <5; (0.38, 0.38) SDCM <5	-10% / +20%

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL070V

