



Επίτοιχο Philips Ledinaire WL070V: για τις καθημερινές σας εφαρμογές φωτισμού.

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Οι δημόσιοι χώροι και οι περιοχές κυκλοφορίας, όπως οι εισόδους, τα λόμπι, οι διάδρομοι και τα κλιμακοστάσια απαιτούν τον πλέον αξιόπιστο φωτισμό. Ασφαλείς λύσεις έναντι αστοχίας που μπορείτε να εμπιστευτείτε για τον ασφαλή και αποτελεσματικό φωτισμό των χώρων, εξοικονομώντας ταυτόχρονα πολύτιμη ενέργεια. Με τα φωτιστικά Philips Ledinaire, έχετε όλα αυτά και ακόμη περισσότερα. Η δημοφιλής σειρά περιλαμβάνει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων βασικών τύπων φωτιστικών LED. Όπως το σύγχρονο μοντέλο μας επιτοίχιας τοποθέτησης που ενδείκνυται για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών γενικού φωτισμού. Επιπλέον, όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς Ledinaire, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα υψηλής ποιότητας πρότυπα της Philips σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Μια οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη επιλογή φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, από την κορυφαία επωνυμία στα LED.

Οφέλη

- Επιλογή MultiLumen και MultiColorTemp για απλοποίηση της επιλογής προϊόντων
- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- LED εξοικονόμησης ενέργειας
- Αδιάβροχο και με προστασία από βανδαλισμούς
- Τοποθέτηση στον τοίχο ή στην οροφή
- Ευρεία γκάμα εφαρμογών

Χαρακτηριστικά

- Λειτουργία MultiLumen και MultiColorTemp: δύο αποδόσεις φωτισμού (1100 lm-1700 lm) και τρεις επιλογές θερμοκρασίας χρώματος στο ίδιο φωτιστικό (3000K-3500K-4000K)
- Μοντέρνος, διακριτικός σχεδιασμός με καλύμματα βιδών
- Υψηλή απόδοση με 100 lm/W
- Υψηλή προστασία (IP65 και IK08)
- Προαιρετική ανίχνευση κίνησης και αισθητήρας φωτός ημέρας (MDU)
- Προαιρετική βηματική ρύθμιση έντασης με μικροδιακόπτη στο 10% και το 25% (MDU)


Εφαρμογή

- Χώροι στάθμευσης
- Είσοδοι
- Διάδρομοι
- Κλιμακοστάσια

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Το μοντέλο επιτοίχιας τοποθέτησης Ledinaire WL070V μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους, αλλά μόνο εάν το σύνολο των καλωδίων διέρχεται από το εσωτερικό ενός κτιρίου και σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων.
- Για εκδόσεις MDU (Motion Detection Unit):
- Η κάλυψη του αισθητήρα μπορεί να διαφέρει μεταξύ εφαρμογών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
- Ο δυνατός άνεμος και η βροχή μπορεί να ενεργοποιήσουν τον αισθητήρα εάν δεν υπάρχει περιβάλλον, όπως τοίχοι, στέγη κ.λπ.
- Οποιοσδήποτε κραδασμός ή κίνηση μπορεί να ενεργοποιήσει τον αισθητήρα. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας βρίσκεται σε κατάλληλη απόσταση από οποιοδήποτε τέτοιο συνεχές σήμα.

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Ledinaire Wall-mounted WL070V

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	Συμμετρικό
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +40 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	1,6
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	3000 K	95 lm/W	1.100 lm
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1.100 lm
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	3000 K	95 lm/W	1.700 lm
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	3000 K	85 lm/W	1.700 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	11 W	Δεν εφαρμόζεται
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	11 W	Δεν εφαρμόζεται
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	17 W	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	19 W	Ναι (σχετίζεται με παρουσία/ ανίχνευση κίνησης και σύστημα αισθητήρων φωτός ημέρας)

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση	
		έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	Όχι	-
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	Όχι	-

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση	
		έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	Όχι	-
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	Ναι	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5

