



Falra szerelhető Philips Ledinaire WL070V: a mindennapi világítási feladatokhoz.

Falra szerelt Ledinaire WL070V

A közösségi terek és a közlekedőhelyiségek, például a parkolóházak, az irodák, a bejáratok, az előcsarnokok, a folyosók és a lépcsőházak a legmegbízhatóbb világítástechnikai megoldásokat igénylik. A Philips Ledinaire a kiváló megbízhatóságon túl többet is kínál. Ez az alapvető LED-es lámpatestek széles skáláját felvonultató népszerű termékcsalád használatra kész formában került a boltokba. Ilyen a modern, falra szerelhető Ledinaire WL070V modellünk is, amely ideális választás számos általános világítási célhoz. A Ledinaire család többi tagjához hasonlóan a Philips szigorú minőségi szabványai mentén tervezett termék igen versenyképes áron vásárolható meg. Megfizethető, megbízható és energiatakarékos választás fali rögzítéshez a LED-ek piacvezetőjétől. Ezenkívül a MultiLumen és MultiColorTemp funkciója két fényáramcsomag és három színhőmérséklet közötti választást kínál egyetlen lámpatestben. Ez megkönnyíti a megfelelő termék kiválasztását, rugalmasságot biztosít az ügyfelek preferenciáira való helyszíni reagáláshoz, és kevesebbféle raktáron tartott terméket eredményez.

Falra szerelt Ledinaire WL070V

Előnyök

- MultiLumen és MultiColorTemp lehetőség a termékválasztás egyszerűsítésére
- Philips-minőség és -megbízhatóság
- Energiatakarékos LED
- Vízálló és vandálbiztos
- Fali vagy mennyezeti rögzítés
- Széles körben alkalmazható

Szolgáltatások

- MultiLumen és MultiColorTemp funkció: két fénykibocsátási (1100–1700 lm) és három színhőmérséklet-lehetőség egyetlen lámpatestben (3000–3500–4000 K)
- Modern, diszkrét kialakítás csavaros burkolatokkal
- Nagy hatásfok: 100 lm/W
- Magas fokú védelem (IP65 és IK08)
- Opcionális mozgásérzékelés, valamint a természetes nappali fény érzékelése (MDU)
- Opcionális átkapcsoló fényerőszabályozás 10% és 25%-os DIP-kapcsolóval (MDU)


Alkalmazás

- Parkolóházak
- Bejáratok
- Folyosók
- Lépcsőházak

Figyelmeztetések és biztonság

- A fali Ledinaire WL070V modell kültérről is vezérelhető, de csak akkor, ha minden kábel beltérben fut, és hossza nem haladja meg a 10 métert.
- MDU-s (mozgásérzékelő egységgel felszerelt) változatokhoz:
- Az érzékelő hatósugara beltéri és kültéri alkalmazásoknál eltérő lehet.
- Az erős szél és az eső aktiválhatja az érzékelőt, ha nem védi semmi, például falak vagy tető stb.
- Bármilyen vibráció vagy mozgás aktiválhatja az érzékelőt. Győződjön meg arról, hogy az érzékelő megfelelő távolságra legyen minden ilyen folyamatos jeltől.

Méretezett rajza



Falra szerelt Ledinaire WL070V

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Az optika típusa	Szimmetrikus
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +40 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	–
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	1,6
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált	Fényhasznosítás (névleges)	
		színhőmérséklet (névleges)	(névleges)	Fényáram
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	3000 K	95 lm/W	1 100 lm
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1 100 lm
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	3000 K	95 lm/W	1 700 lm
52269599	WL070V LED17S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1 700 lm
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	3000 K	85 lm/W	1 700 lm

Működtetés és elektronika

			Véletlenszerű váltásra
Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	alkalmas
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	11 W	Nem alkalmazható
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	11 W	Nem alkalmazható
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	17 W	Nem alkalmazható

			Véletlenszerű váltásra
Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	alkalmas
52269599	WL070V LED17S/840 PSU II WH	17 W	Nem alkalmazható
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	19 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)

Falra szerelt Ledinaire WL070V

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	Nem	-
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	Nem	-
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	Nem	-
52269599	WL070V LED17S/840 PSU II WH	Nem	-

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	Igen	Programozható mozgás- és fényérzékelő

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
52269599	WL070V LED17S/840 PSU II WH	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5

