



Philips Ledinaire Wall-mounted WL070V: for dine daglige belysningsjobber.

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Offentlige rom og gjennomgangsområder krever de mest pålitelige belysningsløsningene – spesielt parkeringshus, kontorer, innganger, ganger, korridorer og trapper. Med Philips Ledinaire får du suveren pålitelighet med mer. Denne populære serien har et utvalg av uunnværlige LED-lysarmaturer som du kan velge fra hyllen. Som vår moderne, veggmonterte WL070V-modell fra Ledinaire, som egner seg til en lang rekke bruksområder innen generell belysning. Og akkurat som resten av Ledinaire-serien er den designet i henhold til Philips' høye kvalitetsstandards til en svært konkurransedyktig pris. Et prisgunstig, pålitelig og energieffektivt valg for veggmontering, fra det ledende LED-merket. I tillegg tilbyr MultiLumen- og MultiColorTemp-funksjonene to lumenpakker og tre fargetemperaturer i en enkel armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundepreferanser på stedet og innebærer færre produktkoder på lager.

Fordeler

- MultiLumen- og MultiColorTemp-alternativ for å forenkle produktutvalget
- Kvalitet og pålitelighet fra Philips
- Energibesparende LED
- Vanntett og sikret mot hæververk
- Vegg- eller takmontering
- En lang rekke bruksområder

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Funksjoner

- MultiLumen- og MultiColorTemp-funksjon: to lyseffekter (1100 lm–1700 lm) og tre fargetemperaturalternativer i en enkel armatur (3000K–3500K–4000K)
- Moderne, diskrete design med skrudeksel
- Høy effektivitet med 100lm/W
- Høy beskyttelsesgrad (IP65 og IK08)
- Valgfri bevegelsesdeteksjon og daglyssensor (MDU)
- Valgfri trinnvis dimming med dimmebryter på 10 % og 25 % (MDU)


Søknad

- Parkeringshus
- inngangspartier
- Korridorer
- Trappehus

Warnings and safety

- Ledinaire Wall-mounted-modellen WL070V kan brukes utendørs, men bare hvis alle kablene trekkes inne i en bygning, med en maksimal avstand på 10 meter.
- For utgaver med MDU (bevegelsesdeteksjon):
- Sensorenes dekning kan variere mellom innendørs og utendørs bruk.
- Sterk vind og kraftig regn kan utløse sensoren hvis det ikke finnes omgivelser som vegger, tak osv.
- All vibrasjon eller bevegelse kan utløse sensoren. Sørg derfor for at sensoren befinner seg i passende avstand fra slike kontinuerlige signaler.

Målskisse



Ledinaire Wall-mounted WL070V

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP65
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	−20 til +40 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	–
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Stroboskopisk effekt	1,6

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lyskilden kan byttes ut
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	Nei
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	Nei
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	Nei
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	Nei
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	–

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	–	120 grad(er)	3000 K	95 lm/W
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	–	120 grad(er)	4000 K	100 lm/W
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	–	120 grad(er)	3000 K	95 lm/W

Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	–	120 grad(er)	3000 K	85 lm/W
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	All-in, Multi Lumen	–	3000 K	100 lm/W

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	1 100 lm	Symmetrisk
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	1 100 lm	Symmetrisk
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	1 700 lm	Symmetrisk

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	1 700 lm	Symmetrisk
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	1 100 lm	Bredstrålet

Drift og elektronikk

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig vekslng
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	11 W	Ikke relevant
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	11 W	Ikke relevant
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	17 W	Ikke relevant

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	Nei	-	Ikke relevant
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	Nei	-	Ikke relevant
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	Nei	-	Ikke relevant

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	-
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	-
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	-

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Flimerverdi (PstLM)
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	1
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	1
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	1

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Lysstrømtoleranse
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5	+/-10%
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5	+/-10%
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig vekslng
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	19 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	17 W	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	Ja	Programmerbar bevegelse og lyssensor	Ikke relevant
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	Nei	-	-

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	-
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	Nei

Order Code	Full Product Name	Flimerverdi (PstLM)
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	1
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	-

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Lysstrømtoleranse
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5	+/-10%
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	(0.43, 0.40) SDCM <5; (0.38, 0.38) SDCM <5	-10% / +20%

Ledinaire Wall-mounted WL070V

