



Philips Ledinaire väggmonterad WL070V: för dina dagliga belysningsbehov.

Ledinaire väggmonterad WL070V

Offentliga utrymmen och cirkulationsområden kräver de mest tillförlitliga belysningslösningarna – särskilt parkeringsgarage, kontor, entréer, korridorer och trappor. Med Philips Ledinaire får du suverän tillförlitlighet och mer. Den här populära serien innehåller ett urval av viktiga LED-armaturer som du kan välja direkt. Vår moderna väggmonterade Ledinaire WL070V-modell passar för en mängd olika belysningstillämpningar. Och precis som resten av Ledinaire-serien är den designad med Philips höga kvalitetsstandarder till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Ett prisvärt, pålitligt och energieffektivt val för väggmontering, från den ledande tillverkaren inom LED. Dessutom erbjuder dess MultiLumen- och MultiColorTemp-funktion ett val av två ljusflöden och tre färgtemperaturer i en enda armatur. Detta gör det enkelt att välja rätt produkt, ger dig flexibiliteten att svara på kundernas önskemål på plats och innebär färre produktkoder i lager.

Fördelar

- MultiLumen och MultiColorTemp som tillval för att förenkla produktvalet
- Philips-kvalitet och -driftsäkerhet
- Energibesparande LED
- Vattentät och slagtålig
- Väggmontering eller takmontering
- Passar i många olika typer av anläggningar

Ledinaire väggmonterad WL070V

Funktioner

- MultiLumen- och MultiColorTemp-funktion: två ljusflöden (1 100 lm–1 700 lm) och tre färgtemperaturalternativ i en enda armatur (3 000–3 500–4 000 K)
- Modern, diskret design med skruvlock
- Hög effektivitet med 100 lm/W
- Hög kapslingsklass (IP65 och IK08)
- Optimal rörelsedetektering och dagsljussensor (MDU)
- Valfri stegvis dimring med dip-switch vid 10 % och 25 % (MDU)

Användning

- Parkeringsgarage
- Entréer
- Korridorer
- Trapphus

Varning och Säkerhet


- Den väggmonterade WL070V-modellen kan användas utomhus, men endast när alla kablar dras inuti en byggnad och med ett maximalt avstånd på 10 meter.
- För MDU-utföranden (rörelsedetektering):
- Sensortäckningen kan variera mellan inom- och utomhusanvändning.
- Stark vind och kraftigt regn kan utlösa sensorn om det inte finns några omgivande väggar, tak osv.
- Alla typer av vibrationer och rörelser kan utlösa sensorn. Säkerställ att sensorn är på ett lämpligt avstånd från alla sådana kontinuerliga signaler.

Versions



Ledinaire Wall-mounted WL070V

Måttskiss



Ledinaire väggmonterad WL070V

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	>80
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP65
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	–
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 30 s
Stroboskopisk effekt	1,6

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Utbytbar ljuskälla
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	Nej
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	Nej
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	Nej
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	Nej
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	–

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett- typ	Ljuskällans spridningsvinkel (Nom)	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	–	120 °	3000 K	95 lm/W
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	–	120 °	4000 K	100 lm/W
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	–	120 °	3000 K	95 lm/W

Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett- typ	Ljuskällans spridningsvinkel (Nom)	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	–	120 °	3000 K	85 lm/W
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	All-in, Multi Lumen	–	3000 K	100 lm/W

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	1 100 lm	Symmetrisk
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	1 100 lm	Symmetrisk
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	1 700 lm	Symmetrisk

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	1 700 lm	Symmetrisk
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	1 100 lm	Bredsträlände ljusfördelning

Drift och elektricitet

Ledinaire väggmonterad WL070V

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Lämplig för	
			slumpmässig brytning	
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	11 W	Ej tillämpligt	
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	11 W	Ej tillämpligt	
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	17 W	Ej tillämpligt	

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Lämplig för	
			slumpmässig brytning	
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	19 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektering och dagsljuskontroll)	
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	17 W	Ej tillämpligt	

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning	Max.
				dimringsnivå
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	Nej	-	Ej tillämpligt
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	Nej	-	Ej tillämpligt
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	Nej	-	Ej tillämpligt

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning	Max.
				dimringsnivå
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	Ja	Programmerbar rörelse- och ljussensor	Ej tillämpligt
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	Nej	-	-

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	-
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	-
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	-
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	Nej

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	1
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	1
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	1

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	1
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	-

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för
			ljusflöde
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5	+/-10%
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5	+/-10%
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för
			ljusflöde
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5	+/-10%
911401833985	WL070V LED11_17S/830_835_840	(0.43, 0.40) SDCM <5; (0.38, 0.38) SDCM <5	-10% / +20%

Ledinaire väggmonterad WL070V

