



Philips Ledinaire WL070V: настінний квадратний світильник для повсякденних завдань освітлення.

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Громадським місцям і прохідним приміщенням, як-от гаражі, офіси, входи, холи, коридори й сходи, потрібне найнадійніше освітлення. Philips Ledinaire забезпечує високу безвідмовність та інші переваги. Ця популярна лінійка включає набір основних світлодіодних світильників, які ви можете вибрати зі стандартних моделей. Як і наша сучасна модель світильника Ledinaire WL070V, вона підходить для широкого спектру завдань загального освітлення. Також, як і вся лінійка Ledinaire, вона розроблена відповідно до найвищих стандартів якості Philips та продається за дуже конкурентоспроможною ціною. Доступний, надійний і енергоефективний вибір для настінного монтажу від провідного виробника світлодіодів.

Переваги

- Якість і надійність Philips
- Енергозберігаючий світлодіод
- Захист від води й стійкість до нищення
- Кріплення на стіну або стелю
- Широкий спектр застосування

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Характеристики

- Сучасний ненав'язливий дизайн із гвинтовим з'єднанням
- Висока ефективність, 100 лм/Вт
- Високий ступінь захисту (IP65 та IK08)
- Додатковий датчик руху та денного світла (MDU)
- Додаткове ступінчасте регулювання світла за допомогою перемикача яскравості на 10% та 25% (MDU)


Застосування

- Криті автостоянки
- Входи
- Коридори
- Марші

Попередження та безпека

- Настінним світильником Ledinaire WL070V можна керувати з вулиці, але тільки коли всі кабелі проведено всередині будівлі з максимальною відстанню в 10 метрів.
- Для моделей із датчиком руху (MDU):
- Охоплення датчика може змінюватись в залежності від застосування всередині або поза приміщеннями.
- Сильний вітер ф дощ можуть спричинити спрацювання датчика, якщо він не закритий стінами, дахом тощо.
- Будь-яка вібрація або рух можуть спричинити спрацювання датчика. Переконайтеся, що датчик розміщується на достатній відстані від такого безперервного сигналу.

Розміри



Ledinaire Wall-mounted WL070V

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Світлотехнічні	
Кут променю джерела світла	120 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Тип оптичного пристрою	Симетричний
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Елементи керування й затемнення	
Максимальний рівень зменшення яскравості	Н/д
Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP65
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +40 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Випробування на займання	Температура 850 °C, тривалість 30 c
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	1,6
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	3000 K	95 lm/W	1 100 lm
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1 100 lm
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	3000 K	95 lm/W	1 700 lm
911401826682	WL070V LED17S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1 700 lm
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	3000 K	85 lm/W	1 700 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	11 W	Н/д
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	11 W	Н/д
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	17 W	Н/д

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
911401826682	WL070V LED17S/840 PSU II WH	17 W	Н/д
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	19 W	Так (виявляє присутність/рух і використовує денне світло)

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою	
		яскравістю	Вбудований контроль
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	Hi	-
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	Hi	-
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	Hi	-

Order Code	Full Product Name	З регульованою	
		яскравістю	Вбудований контроль
911401826682	WL070V LED17S/840 PSU II WH	Hi	-
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	Так	Програмований датчик руху та освітлення

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
911401826682	WL070V LED17S/840 PSU II WH	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5

