



Applique murale Philips Ledinaire – Pour vos travaux d'éclairage quotidiens, une installation sans effort et des performances fiables.

Ledinaire Hublot gen2

Améliorez votre éclairage avec l'applique murale tout-en-un Philips Ledinaire. Ces luminaires muraux offrent une flexibilité d'application et d'installation exceptionnelle. La fonction tout-en-un offre jusqu'à trois flux lumineux et trois options de température de couleur dans un seul luminaire. Les installateurs peuvent facilement adapter le luminaire en fonction des besoins de l'application sur site. Et le processus d'installation facile en fait le choix parfait pour n'importe quel espace, que vous soyez un installateur à la recherche d'une solution sans tracas ou un propriétaire d'entreprise cherchant à réduire ses coûts énergétiques. Les options de capteurs intégrés permettent de réaliser encore plus d'économies d'énergie grâce aux choix de gradation par dipswitch lorsque personne n'est présent ou lorsque la lumière du jour est suffisante, dans l'application. Découvrez les avantages d'une installation sans effort, d'une efficacité élevée et d'un éclairage polyvalent avec l'applique murale Ledinaire.

Ledinaire Hublot gen2

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Couvre les applications intérieures et extérieures
- Tout compris en standard (plusieurs flux et plusieurs températures de couleur)
- Possibilité de configuration de scène sur site selon l'application
- Haute efficacité énergétique et économies grâce aux commandes intégrées
- Flexibilité de l'installation avec options d'entrée de câble
- Design discret

Fonctions

- WL070V : haute protection IP65/IK08, taille unique (ø300 mm)
- WL070V : plusieurs flux (1 100 lm - 1 700 lm) et plusieurs températures de couleur (3000K-4000K-6000K)
- WL060V : conception décorative sans cadre, IP44, deux tailles (ø300 mm et ø350 mm)
- WL070V : plusieurs flux (1 100 lm - 1 700 lm - 2 200 lm) et plusieurs températures de couleur (3000K-4000K)
- Efficacité jusqu'à 105 lm/W
- Câblage traversant standard possible
- Capteur de présence et de lumière du jour intégré en option (MDU)
- Cadre inclus pour dissimuler les vis (WL070V)
- Option cadre noir

Application

- Bureaux
- Parkings couverts
- Couloirs
- Escaliers

Versions




Ledinaire Hublot gen2

Versions


Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 All-in




Schéma dimensionnel



WL060 D350



WL060 D300



WL070 D300

Détails sur le produit

Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D300 side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 back view



Ledinaire Hublot gen2

Détails sur le produit



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V top view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D300 back view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V back view

Ledinaire Hublot gen2

Détails sur le produit



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc RAL 9003
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Performances initiales	
Chromaticité initiale	(0.40,0.40) SDCM<5
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
76746199	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	3000 K	105 lm/W	1'150 lm	Opale
76747899	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	3000 K	105 lm/W	1'150 lm	Opale
76748599	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	3000 K	95 lm/W	1'045 lm	Symétrique 110 °
76749299	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	4000 K	100 lm/W	1'100 lm	Symétrique 110 °
76752299	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	3000 K	100 lm/W	1'100 lm	Symétrique 110 °
76753999	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	3000 K	100 lm/W	1'100 lm	Symétrique 110 °

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
76746199	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	17 W	Non				et à la collecte de la lumière du jour)
76747899	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	17 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement	76748599	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	11 W	Non

Ledinaire Hublot gen2

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
76749299	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	11 W	Non
76752299	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	22 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
76753999	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	22 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
76746199	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Non
76747899	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Oui
76748599	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
76749299	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	Non
76752299	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	Non
76753999	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	Oui

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques	Indice de protection
76746199	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	IK08	IP65
76747899	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	IK08	IP65
76748599	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	IK03	IP44

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques	Indice de protection
76749299	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	IK03	IP44
76752299	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	IK03	IP44
76753999	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	IK03	IP44

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
76746199	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Température 850 °C, durée 30 s
76747899	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Température 850 °C, durée 30 s
76748599	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	Température 650 °C, durée 30 s

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
76749299	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	Température 650 °C, durée 30 s
76752299	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	Température 650 °C, durée 30 s
76753999	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	Température 650 °C, durée 30 s

