



Philips Ledinaire veggmontert – For din hverdagsbelysning med enkel installasjon og pålitelig ytelse.

Ledinaire Veggmontert gen2

Oppgrader belysningen din med den veggmonterte alt-i-ett-armaturen Philips Ledinaire. Disse veggmonterte armaturene er meget fleksible ved bruk og installasjon. Alt-i-ett-funksjonen gir opptil tre lumenpakker og tre alternativer for fargetemperatur i et armatur, og armaturen kan lett tilpasses behovene på stedet der det settes opp. Den enkle installasjonsprosessen gjør at Ledinaire passer perfekt alle steder, enten du er en installatør som leter etter en problemfri løsning eller en bedriftseier som ønsker å redusere energikostnadene. Det finnes også alternativer for integrerte sensorer som muliggjør ytterligere energibesparelser, for eksempel med dimmealternativer via DIP-brytere når ingen er i rommet og når det er tilstrekkelig dagslys. Opplev fordelene med enkel installasjon, høy effektivitet og allsidig belysning med Ledinaire veggmontert.

Fordeler

- Pålitelig kvalitet fra Philips
- Dekker innendørs og utendørs bruksområder
- All-in som standard (multi-lumen og multi-CCT)
- Muligheter for stemningsbelysning på stedet avhengig av bruksområdet
- Høy energieffektivitet og besparelser med innebygd styring
- Installasjonsfleksibilitet med kabelinnføringsmuligheter
- Diskret design

Ledinaire Veggmontert gen2

Funksjoner

- WL070V: høy beskyttelse IP65/IK08, én størrelse (ø300 mm)
- WL070V: multi-lumen (1100lm-1700lm) og multi-CCT (3000K-4000K-6000K)
- WL060V: rammeløs dekorativ design, IP44, to størrelser (ø300mm og ø350mm)
- WL060V: multi-lumen (1100lm-1700lm-2200lm) og multi-CCT (3000K-4000K)
- Effektivitet på opptil 105 lm/W
- Mulighet for gjennomkobling som standard
- Valgfri integrert tilstedeværelse og dagslyssensor (MDU)
- Inkludert ramme for å skjule skruene (WL070V)
- Alternativ for svart ramme

Søknad


- Kontorer
- Parkeringshus
- Korridorer
- Trappehus

Versions


Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D300



Målskisse




WL060 D350



WL060 D300

Ledinaire Veggmontert gen2

Målskisse



WL070 D300

Produkt detaljer



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D300 side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 back view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V top view

Ledinaire Veggmontert gen2

Produkt detaljer



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D300 back view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V back view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V

Ledinaire Veggmontert gen2

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Mekanikk og innfatning	
Innfningsfarge	Hvit RAL 9003
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 40 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Flimmerverdi (PstLM)	1
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	(0.40,0.40) SDCM<5
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optikktype
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	3000 K	105 lm/W	1 150 lm	Opal
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	3000 K	105 lm/W	1 150 lm	Opal
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	3000 K	95 lm/W	1 045 lm	Symmetrisk, 110°
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	4000 K	100 lm/W	1 100 lm	Symmetrisk, 110°
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	3000 K	100 lm/W	1 100 lm	Symmetrisk, 110°
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	3000 K	100 lm/W	1 100 lm	Symmetrisk, 110°

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig vekslng
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	17 W	Nei
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	17 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	11 W	Nei

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig vekslng
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	11 W	Nei
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	22 W	Nei
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	22 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Nei
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Ja
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	Nei
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	Nei
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	Ja

Mekanikk og innfatning

Ledinaire Veggmontert gen2

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
911401846087	WL070V gen2 11_17S/ 830_840_860 PSU	IK08	IP65
911401846187	WL070V gen2 11_17S/ 830_840_860 PSU MDU	IK08	IP65
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	IK03	IP44

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	IK03	IP44
911401846687	WL060V gen2 11_22S/ 830_840 PSU D350	IK03	IP44
911401846787	WL060V gen2 11_22S/ 830_840 PSU MDU D350	IK03	IP44

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

