



Oprawa ścienna Philips Ledinaire – do codziennych zadań związanych z oświetleniem, łatwa instalacja i niezawodna efektywność.

Oprawa Ledinaire do montażu naściennego gen2

Zmodernizuj swoje oświetlenie za pomocą opraw oferujących montaż na ścianie typu Wszystko w jednym Philips Ledinaire. Te montowane na ścianie oprawy oświetleniowe oferują wyjątkową elastyczność zastosowań i instalacji. Funkcja Wszystko w jednym umożliwia uzyskanie trzech pakietów strumienia świetlnego i trzech opcji temperatury barwowej w jednej oprawie. Instalatorzy mogą z łatwością dopasować oprawę oświetleniową do potrzeb danego zastosowania na miejscu. Łatwy montaż sprawia, że są one doskonałym wyborem dla każdego miejsca – niezależnie od tego, czy jesteś instalatorem szukającym bezproblemowego rozwiązania, czy właścicielem firmy pragnącym obniżyć koszty energii. Zintegrowane czujniki umożliwiają dalszą oszczędność energii dzięki możliwości ściemniania za pomocą przełącznika DIP, zarówno przy braku obecności, jak i gdy w pomieszczeniu jest wystarczająco dużo światła dziennego. Odkryj zalety łatwego montażu, wysokiej wydajności i wszechstronnego oświetlenia dzięki lampom ściennym Ledinaire.

Oprawa Ledinaire do montażu naściennego gen2

Korzyści

- Jakość i niezawodność produktów Philips
- Obejmuje zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne
- Funkcja Wszystko w jednym jako standard (różne opcje lumenów i wiele CCT)
- Możliwość ustawienia sceny na miejscu, w zależności od zastosowania
- Wysoka efektywność energetyczna i oszczędności dzięki wbudowanym elementom sterującym
- Elastyczność instalacji dzięki opcjom wprowadzania kabli
- Dyskretne wzornictwo


Cechy

- WL070V: wysoki współczynnik ochrony IP65/IK08, jeden rozmiar (ø300 mm)
- WL070V: różne opcje lumenów (1100 lm - 1700 lm) i wiele CCT (3000 K - 4000 K - 6000 K)
- WL060V: bezramkowa dekoracyjna konstrukcja, IP44, dwa rozmiary (ø300mm i ø350mm)
- WL060V: różne opcje lumenów (1100 lm - 1700 lm - 2200 lm) i wiele CCT (3000 K - 4000 K - 6000 K)
- Skuteczność do 105 lm/W
- Standardowo możliwe jest okablowanie przelotowe
- Opcjonalny zintegrowany czujnik obecności i światła dziennego (MDU)
- W zestawie ramka do ukrycia śrub (WL070V)
- Opcja czarnej ramki

Zastosowanie

- Biura
- Garaże
- Korytarze
- Klatki schodowe

Rysunki techniczne



WL070 D300

Oprawa Ledinaire do montażu naściennego gen2

Więcej o produkcie



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V top view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V back view

Oprawa Ledinaire do montażu naściennego gen2

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	105 lm/W
Strumień Świetlny	1 150 lm
Typ optyki	Opalizowany
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Zużycie energii	17 W
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biały, RAL 9003
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP65
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do 40°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Wartość migotania (PstLM)	1
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromatyczność	(0.40,0.40) SDCM<5
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Nadaje się do losowego przełączania
76746199	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Nie
76747899	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
76746199	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
76747899	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Tak

Oprawa Ledinaire do montażu naściennego gen2

