



Philips Ledinaire, väggmonterad – Enkel installation och tillförlitlig prestanda för dina dagliga belysningsjobb.

Ledinaire väggmonterad gen2

Uppgradera belysningen med Philips Ledinaire väggmonterad allt-i-ett. Dessa väggmonterade armaturer erbjuder exceptionell flexibilitet vid användning och installation. Allt-i-ett-funktionen ger upp till tre ljusflöden och tre färgtemperaturalternativ i en armatur. Installatörer kan enkelt anpassa armaturen efter användningsbehoven på plats. Den enkla installationsprocessen gör dem till det perfekta valet för alla utrymmen, oavsett om du är en installatör som letar efter en problemfri lösning eller en företagsägare som vill minska energikostnaderna. Inbyggda sensoralternativ möjliggör ytterligare energibesparingar med dip-switch-dimningsalternativ när ingen befinner sig i lokalen och tillräckligt med dagsljus vid användning. Upplev fördelarna med enkel installation, hög effektivitet och mångsidig belysning med den väggmonterade Ledinaire.

Ledinaire väggmonterad gen2

Fördelar

- Philips-kvalitet och -driftsäkerhet
- Passar både inomhus och utomhus
- All-in som standard (flera lumen och flera CCT)
- Möjlighet till ljusscenarioinställning på plats beroende på användningsområde.
- Hög energieffektivitet och besparingar med inbyggda styrsystem
- Flexibel installation med kabelingångstillval
- Diskret design



Funktioner

- WL070V: hög kapslingsklass IP65/IK08, en storlek (ø300mm)
- WL070V: multi-lumen (1 100 lm–1 700 lm) och multi-CCT (3 000 K–4 000 K–6 000 K)
- WL060V: ramlös dekorativ design, IP44, två storlekar (ø300mm och ø350mm)
- WL060V: multi-lumen (1 100 lm–1 700 lm–2 200 lm) och multi-CCT (3 000 K–4 000 K)
- Effektivitet upp till 105 lm/W
- Möjlighet till genomgående kabel som standard
- Inbyggd närvaro- och dagsljussensor (MDU) som tillval
- Medföljande ram för att dölja skruvarna (WL070V)
- Alternativ för svart ram

Användning


- Kontor
- Parkeringsgarage
- Korridorer
- Trapphus

Versions




Ledinaire väggmonterad gen2


Måttskiss



WL060 D350



WL060 D300



WL070 D300

Produktinformation



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D300 side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 back view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V

Ledinaire väggmonterad gen2

Produktinformation



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V top view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V




Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D300 back view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V back view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V

Ledinaire väggmonterad gen2

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	80
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit RAL 9003
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +40 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	–
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Flimmervärde (PstLM)	1
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.40,0.40) SDCM<5
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Ljusteknik

		Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
Order Code	Full Product Name				
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	3000 K	105 lm/W	1 150 lm	Opaliserad
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	3000 K	105 lm/W	1 150 lm	Opaliserad
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	3000 K	95 lm/W	1 045 lm	Symmetrisk 110°
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	4000 K	100 lm/W	1 100 lm	Symmetrisk 110°
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	3000 K	100 lm/W	1 100 lm	Symmetrisk 110°
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	3000 K	100 lm/W	1 100 lm	Symmetrisk 110°

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Lämplig för sluppmässig brytning
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	17 W	Nej
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	17 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	11 W	Nej

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Lämplig för sluppmässig brytning
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	11 W	Nej
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	22 W	Nej
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	22 W	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Nej
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Ja
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	Nej
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	Nej
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	Ja

Mekanik och armaturhus

Ledinaire väggmonterad gen2

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för	
		mekanisk påverkan	Kod för kapslingsklass
911401846087	WL070V gen2 11_17S/ 830_840_860 PSU	IK08	IP65
911401846187	WL070V gen2 11_17S/ 830_840_860 PSU MDU	IK08	IP65
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	IK03	IP44

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för	
		mekanisk påverkan	Kod för kapslingsklass
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	IK03	IP44
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	IK03	IP44
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	IK03	IP44

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Glödtrådtest
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Temperatur 850 °C, under 30 s
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Temperatur 850 °C, under 30 s
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	Temperatur 650 °C, under 30 s
911401846387	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	Temperatur 650 °C, under 30 s

Order Code	Full Product Name	Glödtrådtest
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	Temperatur 650 °C, under 30 s
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	Temperatur 650 °C, under 30 s

