



Innovativ, hochwertig und einfach zu installieren!

CoreLine Wand- und Deckenleuchte

Sanieren Sie mit unserer neuen CoreLine All-in 9-in-1 Wand- und Deckenleuchte – die allrounder Beleuchtungslösung für jede Anwendung! Mit bis zu neun Lichteinstellungen in einer Leuchte kann auf verschiedene Gegebenheiten vor Ort individuell eingegangen werden. Mit einem Leuchtenlichtstrom von 1.400 bis 4.000 Lumen und einem Farbtemperaturbereich von 2.700 bis 4.000 K ist diese Leuchte ein Allrounder erster Klasse. Die Systemeffizienz von bis zu 140 lm/W und eine optionale integrierte Sensorik sorgen für hohe Energiekosteneinsparungen. Außerdem ist die Installation dank gängiger 3-Punkt-Montage, seitlicher oder zentraler Einspeisung und Durchgangsverdrahtungsmöglichkeiten ein Kinderspiel. Diese Leuchte ist auf Langlebigkeit ausgelegt und hat eine durchschnittliche Lebensdauer von L80@50.000h. Aufgrund ihrer hohen Systemeffizienz und Lebensdauer ist die Leuchte BEG-förderfähig. Mit der WL140V haben wir eine Type im Portfolio, welche mit IP65 und IK10 besonders robust, vandalismussicher und für die Außenanwendung geeignet ist. Gleichzeitig umfasst diese Produktfamilie Interact Ready-Leuchten mit integrierter drahtloser Konnektivität. Wir möchten im Sinne der Nachhaltigkeit umfassend transparent sein, weshalb für alle Typen dieser Leuchtenfamilie Environmental Product Declarations (kurz EPDs) verfügbar sind. Die Leuchte ist für die Kreislaufwirtschaft entwickelt worden, weshalb z.B. das LED-Board und das Betriebsgerät ausgetauscht werden können. Außerdem kann jede Leuchte nachträglich mit unserem 3h- Notlichtumrüst-Kit ausgestattet werden. Die Installation des Kits dauert keine 2 Minuten! Die CoreLine Wand- und Deckenleuchte vereint eine hohe Wertigkeit und Qualität mit einer maximaler Flexibilität in der Anwendung und erfüllt unser CoreLine-Versprechen: Innovativ, hochwertig und einfach zu installieren!

CoreLine Wand- und Deckenleuchte

Vorteile

- All-in! MultiLumen/MultiColour: 9-in-1: Bis zu 9 Lichteinstellungen in einer Leuchte einstellbar
- Maximal einfache und flexible Installation
- Besonders robust und geschützt
- Qualität und Zuverlässigkeit von Philips
- Deckt Innen- und Außenanwendungen ab
- Hohe Energieeffizienz und weitere Einsparungen durch integrierte Sensorik oder DALI/Interact-Steuerung möglich

Merkmale

- Unaufdringliches Design, sehr homogene Lichtausstrahlung, IP65, IK10 (ø390 mm)
- MultiLumen (1.400-2.400-4.000 lm) und MultiColour (2.700-3.000-4.000 K)
- Sehr hohe Systemeffizienz von bis zu 140 lm/W (BEG-Förderfähig)
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Optional können alle Typen nachträglich mit einem 3h-Notlichtumrüst-Kit umgerüstet werden
- Optionaler integrierter Präsenz- und Tageslichtsensor (MDU)


Anwendung

- Flure
- Treppenhäuser
- Öffentlich zugängliche Bereiche
- Badezimmer
- Notausgänge
- Parkhäuser
- Beleuchtung im Freien

Hinweise

- Für den Betrieb im Außenbereich, nur als Wand- und Deckenleuchten, alle Kabel sollten in Innenräumen mit einer maximalen Länge von 10 Metern verlegt werden

Abmessungsskizzen



CoreLine Wand- und Deckenleuchte

Produktdetails



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory

CoreLine Wand- und Deckenleuchte

Produktdetails



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White

CoreLine Wand- und Deckenleuchte

Produktdetails



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Optik	Symmetrisch
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Schlagfestigkeit (IK)	IK10
Schutzart (IP)	IP65
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lichtquelle austauschbar
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Ja
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Ja
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Nein
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Nein
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Nein
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Nein
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Nein
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Nein
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Nein
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Nein
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Nein
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Nein
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Nein
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Nein
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Nein
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Nein
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Nein
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Nein
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Nein
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Nein
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Ja
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Ja
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Ja
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Ja
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja

Lichttechnische Daten (1/2)

CoreLine Wand- und Deckenleuchte

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)
52879699	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 Grad	2700 K	100 lm/W	97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	120 Grad	3000 K	94 lm/W
52880299	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 Grad	2700 K	100 lm/W	97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	120 Grad	4000 K	95 lm/W
30713299	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W	97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	120 Grad	3000 K	72 lm/W
30714999	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W	97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	120 Grad	3000 K	84 lm/W
30715699	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W	97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	120 Grad	4000 K	88 lm/W
30716399	WL140V 40S/ 827_830_840 PSED WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W	97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	-	120 Grad	3000 K	87 lm/W
30717099	WL140V 40S/ 827_830_840 WIA WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W	97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	-	120 Grad	4000 K	88 lm/W
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	-	120 Grad	3000 K	88 lm/W	97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	120 Grad	3000 K	84 lm/W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	-	120 Grad	3000 K	95 lm/W	97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	120 Grad	4000 K	88 lm/W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	120 Grad	4000 K	100 lm/W	97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	120 Grad	3000 K	87 lm/W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	120 Grad	3000 K	94 lm/W	97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	120 Grad	4000 K	88 lm/W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	120 Grad	4000 K	95 lm/W	52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	120 Grad	3000 K	105 lm/W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	120 Grad	3000 K	95 lm/W	52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	120 Grad	4000 K	110 lm/W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	120 Grad	4000 K	100 lm/W	52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	120 Grad	3000 K	105 lm/W

CoreLine Wand- und Deckenleuchte

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichta (Nom)	Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeut (Nom)
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	120 Grad	4000 K	110 lm/W	53085099	PSR MDU WH	-	120 Grad	4000 K	95 lm/W
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	120 Grad	3000 K	90 lm/W	53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	120 Grad	4000 K	95 lm/W
53083699	WL140V LED12S/840	-	120 Grad	4000 K	95 lm/W						

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1.200 lm	97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1.200 lm
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2.000 lm	97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	2.100 lm
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	1.400 lm	97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	2.200 lm
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	1.400 lm	97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3.350 lm
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	1.400 lm	97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3.400 lm
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	4.050 lm	97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	2.100 lm
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	4.050 lm	97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	2.200 lm
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	1.200 lm	97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	3.350 lm
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	2.100 lm	97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	3.400 lm
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	2.200 lm	52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	2.100 lm
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	3.350 lm	52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	2.200 lm
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	3.400 lm	52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	3.400 lm
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	2.100 lm	52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	3.550 lm
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	2.200 lm	53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1.200 lm
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	3.350 lm	53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1.250 lm
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	3.400 lm	53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	2.200 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Order Code	Full Product Name	Systemleistung
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W	97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W	97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	29 W	97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	30 W	97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	30 W	97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	29 W	97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	29 W	97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	13,5 W	97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W	97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W	52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W	52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W	52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W	52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W	53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W	53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W	53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W

Lichtregelung und Dimmen

CoreLine Wand- und Deckenleuchte

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
52879699	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	Nein	-	Nicht anwendbar
52880299	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	Nein	-	Nicht anwendbar
30713299	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH	Nein	-	-
30714999	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	Ja	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	Ja	-	-
30716399	WL140V 40S/ 827_830_840 PSED WH	Ja	-	-
30717099	WL140V 40S/ 827_830_840 WIA WH	Ja	-	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ja	-	1%
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ja	-	1%
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ja	-	1%
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ja	-	1%
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Ja	-	1%
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Ja	-	1%
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Ja	-	1%
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Ja	-	1%
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Ja	-	1%
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Weiß
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Weiß
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Weiß RAL 9003
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Weiß RAL 9003
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Weiß RAL 9003
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Weiß RAL 9003
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Weiß RAL 9003
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Weiß
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Nein	-	Nicht anwendbar
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Nein	-	Nicht anwendbar
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Nein	-	Nicht anwendbar
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Nein	-	Nicht anwendbar
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja	Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung	10%
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja	Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung	10%
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja	Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung	10%

CoreLine Wand- und Deckenleuchte

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Weiß
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Weiß
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Weiß
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Weiß
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Weiß
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Weiß
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Weiß
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Weiß
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Weiß
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Weiß
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Weiß
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Weiß
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Weiß

Notfallbetrieb (1/2)

Order Code	Full Product Name	Zentrale	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterie	Order Code	Full Product Name	Zentrale	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-	-	-	97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Ja	Gleichstrombetrie-ebene zentrale Notfallbeleuchtung	350 lm	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-	-	-	97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-	-	-
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Nein	-	-	-	97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Nein	-	-	-	97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Nein	-	-	-	97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Ja	Gleichstrombetrie-ebene zentrale Notfallbeleuchtung	-	-	97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Ja	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	350 lm	Lithium
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Nein	-	-	-	97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Ja	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	350 lm	Lithium
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ja	Gleichstrombetrie-ebene zentrale Notfallbeleuchtung	350 lm	-	97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Ja	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	350 lm	Lithium
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ja	Gleichstrombetrie-ebene zentrale Notfallbeleuchtung	350 lm	-	97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Ja	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	350 lm	Lithium
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ja	Gleichstrombetrie-ebene zentrale Notfallbeleuchtung	350 lm	-	97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	350 lm	Lithium
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ja	Gleichstrombetrie-ebene zentrale Notfallbeleuchtung	350 lm	-						

CoreLine Wand- und Deckenleuchte

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterie Notbele	Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp der Notbeleuchtung
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	350 lm	Lithium	52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-	-	-
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	350 lm	Lithium	52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-	-	-
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	350 lm	Lithium	53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-	-	-
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-	-	-	53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-	-	-	53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-

Notfallbetrieb (2/2)

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-Notfallmodus	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	3 W	-
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	3 W	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	3 W	-
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	3 W	-
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 W	-
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 Stunde(n)
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 Stunde(n)
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 Stunde(n)
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 Stunde(n)
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 Stunde(n)
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3 Stunde(n)
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	3 Stunde(n)
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3 Stunde(n)
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	3 Stunde(n)
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-

CoreLine Wand- und Deckenleuchte

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im		Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
		zentralen DC- Notfallmodus	zentralen DC- Notfallmodus	
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im		Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
		zentralen DC- Notfallmodus	zentralen DC- Notfallmodus	
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-	-

Genehmigung und Anwendung (1/2)

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENEC- Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENEC- Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glück
52879699	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	-20 bis +40 °C	ENEC- Zeichen	-	97856000	WL140V LED34S/830 PSD WH	0 bis +25 °C	-	-	Ten
52880299	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	-20 bis +40 °C	ENEC- Zeichen	-	97857000	WL140V LED34S/840 PSD WH	0 bis +25 °C	-	-	Ten
30713299	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH	-20 bis +40 °C	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	97857000	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20 bis +35 °C	-	-	Ten
30714999	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	-20 bis +40 °C	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	97862000	WL140V LED34S/830 WIA WH	-20 bis +35 °C	-	-	Ten
30715699	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	-20 bis +40 °C	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-20 bis +35 °C	-	-	Ten
30716399	WL140V 40S/ 827_830_840 PSD WH	-20 bis +40 °C	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	97866000	WL140V LED20S/830 PSD ELB3	0 bis +25 °C	-	-	Ten
30717099	WL140V 40S/ 827_830_840 WIA WH	-20 bis +40 °C	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	97866000	WL140V LED20S/840 PSD ELB3	0 bis +25 °C	-	-	Ten
97848800	WL140V LED12S/830 PSD WH	0 bis +25 °C	-	-	97872300	WL140V LED34S/830 PSD ELB3 WH	0 bis +25 °C	-	-	Ten
97852500	WL140V LED20S/830 PSD WH	0 bis +25 °C	-	-	97873000	WL140V LED34S/840 PSD ELB3 WH	0 bis +25 °C	-	-	Ten
97853200	WL140V LED20S/840 PSD WH	0 bis +25 °C	-	-	97873000	WL140V LED34S/840 PSD ELB3 WH	0 bis +25 °C	-	-	Ten

CoreLine Wand- und Deckenleuchte

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENECEC- Zeichen	Entflammbarkeitszeich	Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENECEC- Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glück
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	0 bis +25 °C	-	-	52875999	WL140V LED34S/830 PSU WH	-20 bis +40 °C	ENECEC- Zeichen	-	Ten 650 30
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	0 bis +25 °C	-	-	52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-20 bis +40 °C	ENECEC- Zeichen	-	Ten 650 30
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	0 bis +25 °C	-	-	53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU	-20 bis +40 °C	ENECEC- Zeichen	-	Ten 650 30
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	0 bis +25 °C	-	-	53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU	-20 bis +40 °C	ENECEC- Zeichen	-	Ten 650 30
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-20 bis +40 °C	ENECEC- Zeichen	-	53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU	-20 bis +40 °C	ENECEC- Zeichen	-	Ten 650 30
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-20 bis +40 °C	ENECEC- Zeichen	-						

Genehmigung und Anwendung (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1	1,6
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	1	1,6
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	0,4
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	0,4
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	0,4
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	0,4
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	0,4
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	1	1,6
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	1	1,6
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	1	1,6
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	1	1,6
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	1	1,6
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	1	1,6
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	1	1,6
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	1	1,6
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	1	1,6

CoreLine Wand- und Deckenleuchte

Order Code	Full Product Name	Flackerwert	
		(PstLM) –	Messung der
		Flackerwert	Sichtbarkeit des
		gemäß EN	Stroboskopeffekts
		61000-3-3	(SVM)
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	1	1,6
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	1	1,6
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	1	1,6
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU	1	1,6
	WH		

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

Produktdaten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V

Order Code	Full Product Name	Flackerwert	
		(PstLM) –	Messung der
		Flackerwert	Sichtbarkeit des
		gemäß EN	Stroboskopeffekts
		61000-3-3	(SVM)
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1	1,6
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3




Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-

CoreLine Wand- und Deckenleuchte


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101550




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101548




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101563




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101565



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101546



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101562



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101539



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101554




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101543




CoreLine Wand- und Deckenleuchte


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101559




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101555




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101534




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101564




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101547




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101549




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101538




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101542




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101558



Polar Normal (separate) - null - 911401874087






Polar Normal (separate) - null - 911401873787



Polar Normal (separate) - null - 911401873887

CoreLine Wand- und Deckenleuchte




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401873987

Polar Normal (separate) - null - 911401873687




Polar Normal (separate) - null - 911401851882



Polar Normal (separate) - null - 911401848282

Polar Normal (separate) - null - 911401847582



Polar Normal (separate) - null - 911401847682



Polar Normal (separate) - null - 911401847782

Polar Normal (separate) - null - 911401847882

Polar Normal (separate) - null - 911401848182



Polar Normal (separate) - null - 911401851582

Polar Normal (separate) - null - 911401851682

CoreLine Wand- und Deckenleuchte

