



CoreLine Hublot – Pour tous les projets où la lumière compte vraiment.

CoreLine Hublot

Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones de circulation type couloirs ou escaliers. Le design moderne et discret, associé à sa distribution lumineuse homogène, garantit une intégration parfaite dans la plupart des architectures de bâtiments. Avec son connecteur à poussoir, l'installation est simple et rapide. Cette famille comprend des luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à l'emploi avec les capteurs InterAct et paramétrable via l'app intuitive InterAct.

Avantages

- Une solution universelle couvrant diverses exigences d'application (intérieures et extérieures) et offrant un bon confort visuel
- Design fin et discret avec différentes couleurs de finition (via le choix des collerettes accessoires, disponibles en Blanc, Noir, Gris, avec ou sans casquette)
- Facile à installer
- Idéal pour le remplacement des hublots conventionnels (CFL)


Fonctions

- Un effet de lumière homogène pour assurer un très bon confort visuel (collerettes à casquette disponible en option pour orienter le flux vers le sol)
- Excellente efficacité lumineuse
- Résistant à l'eau (IP65), robuste (IK10) et anti-vandal.
- Installation facile grâce aux connecteurs à poussoir et à la possibilité de câblage traversant
- Détecteur de mouvement en option, avec fonction de détection de la lumière du jour, de gradation et de regroupement sans fil
- Versions DALI et Interact ready en option
- 3 flux et 2 températures de couleurs disponibles pour répondre à tout type d'application

Application

- Couloirs
- Cage d'escaliers
- Résidences
- Locaux techniques
- Sorties de secours
- Parkings couverts

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey

Détails sur le produit



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT

Détails sur le produit



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Symétrique
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection	IP65
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Oui
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Oui
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Non
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Non
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Non
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Non
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Non
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Non
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Non
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Non
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Non
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Non
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Non
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Non
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Non
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Non
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Non
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Non
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Non
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Non
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Oui
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Oui
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Oui
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Oui
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Oui
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Oui
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Oui
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Oui

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 degré(s)	2700 K	100 lm/W	30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 degré(s)	2700 K	100 lm/W	30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	-	120 degré(s)	3000 K	88 lm/W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	-	120 degré(s)	3000 K	95 lm/W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	120 degré(s)	4000 K	100 lm/W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	120 degré(s)	3000 K	94 lm/W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	120 degré(s)	4000 K	95 lm/W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	120 degré(s)	3000 K	95 lm/W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	120 degré(s)	4000 K	100 lm/W
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	120 degré(s)	3000 K	94 lm/W
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	120 degré(s)	4000 K	95 lm/W
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	120 degré(s)	3000 K	72 lm/W
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	120 degré(s)	3000 K	84 lm/W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	120 degré(s)	4000 K	88 lm/W
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	-	120 degré(s)	3000 K	87 lm/W
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	-	120 degré(s)	4000 K	88 lm/W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	120 degré(s)	3000 K	84 lm/W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	120 degré(s)	4000 K	88 lm/W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	120 degré(s)	3000 K	87 lm/W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	120 degré(s)	4000 K	88 lm/W
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	120 degré(s)	3000 K	105 lm/W
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	120 degré(s)	4000 K	110 lm/W
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	120 degré(s)	3000 K	105 lm/W
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	120 degré(s)	4000 K	110 lm/W
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	120 degré(s)	3000 K	90 lm/W
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	120 degré(s)	4000 K	95 lm/W
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	120 degré(s)	4000 K	95 lm/W
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	120 degré(s)	3000 K	98 lm/W

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1'200 lm
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2'000 lm
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	1'400 lm
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	1'400 lm
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	1'400 lm
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	4'050 lm
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	4'050 lm
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	1'200 lm
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	2'100 lm
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	2'200 lm
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	3'350 lm
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	3'400 lm
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	2'100 lm
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	2'200 lm
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	3'350 lm
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	3'400 lm
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1'200 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	29 W
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	30 W
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	30 W
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	29 W
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	29 W
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	13.5 W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	35.5 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	35.5 W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	35.5 W
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	35.5 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Non	-	Non applicable
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Non	-	Non applicable
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Non	-	-

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	2'100 lm
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	2'200 lm
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3'350 lm
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3'400 lm
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	2'100 lm
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	2'200 lm
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	3'350 lm
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	3'400 lm
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	2'100 lm
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	2'200 lm
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	3'400 lm
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	3'550 lm
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1'200 lm
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1'250 lm
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	2'200 lm
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	2'950 lm

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16.5 W
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38.5 W
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38.5 W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38.5 W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38.5 W
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	30 W

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Oui	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Oui	-	-

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Oui	-	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Oui	-	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Oui	-	1%
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Oui	-	1%
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Oui	-	1%
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Oui	-	1%
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Oui	-	1%
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Oui	-	1%
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Oui	-	1%
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Oui	-	1%
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Oui	-	1%
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Oui	-	1%
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Oui	-	1%
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Oui	-	1%
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Oui	-	1%
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Oui	-	1%
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Oui	-	1%
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Oui	-	1%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Blanc
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Blanc
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Blanc RAL 9003
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Blanc RAL 9003
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Blanc RAL 9003
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Blanc RAL 9003
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Blanc RAL 9003
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Blanc
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Blanc
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Oui	-	1%
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Oui	-	1%
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Non	-	Non applicable
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Non	-	Non applicable
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Non	-	Non applicable
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Non	-	Non applicable
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	10%
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	10%
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	10%
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	10%

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Blanc
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Blanc
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Blanc
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Blanc
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Blanc
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Blanc
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Blanc
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Blanc
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Blanc
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Blanc
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Blanc
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Blanc
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Blanc
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Blanc
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Blanc
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Blanc
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Blanc
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Blanc
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Blanc
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Blanc
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Blanc

Fonctionnement de secours (1/2)

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-	-	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-	-	-
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Non	-	-	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Non	-	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Non	-	-	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	-	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Non	-	-	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	350 lm	-
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	350 lm	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Oui	Éclairage de secours central à	350 lm	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours
			courant continu		
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	350 lm	-
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	350 lm	-
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-	-	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Oui	Éclairage de secours 3 heures version basique	350 lm	Lithium
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Oui	Éclairage de secours 3 heures version basique	350 lm	Lithium
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Oui	Éclairage de secours 3 heures	350 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours
			version basique		
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Oui	Éclairage de secours 3 heures version basique	350 lm	Lithium
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Oui	Éclairage de secours 3 heures version basique	350 lm	Lithium
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	350 lm	Lithium
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	350 lm	Lithium
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Non	Éclairage de secours 3 heures	350 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en	Type de
				mode secours	batterie d'éclairage de secours
			version basique		
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	350 lm	Lithium
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-	-	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-	-	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-	-	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-	-	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-	-	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	-	-	-

Fonctionnement de secours (2/2)

Order Code	Full Product Name	Alimentation de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Alimentation de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	3 W	-
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	3 W	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	3 W	-
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	3 W	-
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 W	-
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h

Order Code	Full Product Name	Alimentation de secours		Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	3 W		3 h
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 W		3 h
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 W		3 h
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-		3 h
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-		3 h
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-		3 h

Order Code	Full Product Name	Alimentation de secours		Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-		3 h
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-		-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-		-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-		-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-		-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-		-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-		-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-		-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-		-

Approbation et application (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes		Marquage ENEC		Essai au fil incandescent
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-20 à +40 °C		Marquage ENEC	-	Température 650 °C, durée 30 s
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-20 à +40 °C		Marquage ENEC	-	Température 650 °C, durée 30 s
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-20 à +40 °C		Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-20 à +40 °C		Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-20 à +40 °C		Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-20 à +40 °C		Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-20 à +40 °C		Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	0 à +25 °C	-	-	-	Température 650 °C, durée 30 s
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	0 à +25 °C	-	-	-	Température 650 °C, durée 30 s

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes		Marquage ENEC		Essai au fil incandescent
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	0 à +25 °C	-	-	-	Température 650 °C, durée 30 s
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	0 à +25 °C	-	-	-	Température 650 °C, durée 30 s
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	0 à +25 °C	-	-	-	Température 650 °C, durée 30 s
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-20 à +35 °C	-	-	-	Température 650 °C, durée 30 s
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20 à +35 °C	-	-	-	Température 650 °C, durée 30 s
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-20 à +35 °C	-	-	-	Température 650 °C, durée 30 s
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-20 à +35 °C	-	-	-	Température 650 °C, durée 30 s
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	0 à +25 °C	-	-	-	Température 850 °C, durée 30 s
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	0 à +25 °C	-	-	-	Température 850 °C, durée 30 s
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	0 à +25 °C	-	-	-	Température 850 °C, durée 30 s

		Gamme de			
Order	Full Product	températures	Marquage		Essai au fil
Code	Name	ambiantes	ENEC	Inflammabilité	incandescent
97872300	WL140V	0 à +25 °C	-	-	Température
	LED34S/830				850 °C, durée
	PSED ELB3				30 s
	WH				
97873000	WL140V	0 à +25 °C	-	-	Température
	LED34S/840				850 °C, durée
	PSED ELB3				30 s
	WH				
97876100	WL140V	0 à +25 °C	-	-	Température
	LED20S/830				850 °C, durée
	WIA ELB3 WH				30 s
97877800	WL140V	0 à +25 °C	-	-	Température
	LED20S/840				850 °C, durée
	WIA ELB3 WH				30 s
97878500	WL140V	0 à +25 °C	-	-	Température
	LED34S/830				850 °C, durée
	WIA ELB3 WH				30 s
97879200	WL140V	0 à +25 °C	-	-	Température
	LED34S/840				850 °C, durée
	WIA ELB3 WH				30 s
52873499	WL140V	-20 à +40 °C	Marquage	-	Température
	LED20S/830		ENEC		650 °C, durée
	PSU WH				30 s

Approbation et application (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valeur de		Valeur d'effet
		scintillement	stroboscopique	
		(PstLM)	(SVM)	
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1	1.6	
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	1	1.6	
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	0.4	
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	0.4	
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	0.4	
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	0.4	
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	0.4	
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	1	1.6	
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	1	1.6	
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	1	1.6	
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	1	1.6	
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	1	1.6	
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	1	1.6	
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	1	1.6	

Order	Full Product	Gamme de			Essai au fil
		températures	Marquage		
Code	Name	ambiantes	ENEC	Inflammabilité	incandescent
52874199	WL140V	-20 à +40 °C	Marquage	-	Température
	LED20S/840		ENEC		650 °C, durée
	PSU WH				30 s
52875899	WL140V	-20 à +40 °C	Marquage	-	Température
	LED34S/830		ENEC		650 °C, durée
	PSU WH				30 s
52876599	WL140V	-20 à +40 °C	Marquage	-	Température
	LED34S/840		ENEC		650 °C, durée
	PSU WH				30 s
53082999	WL140V	-20 à +40 °C	Marquage	-	Température
	LED12S/830		ENEC		650 °C, durée
	PSR MDU WH				30 s
53083699	WL140V	-20 à +40 °C	Marquage	-	Température
	LED12S/840		ENEC		650 °C, durée
	PSR MDU WH				30 s
53085099	WL140V	-20 à +40 °C	Marquage	-	Température
	LED20S/840		ENEC		650 °C, durée
	PSR MDU WH				30 s
53086799	WL140V	-20 à +40 °C	Marquage	-	Température
	LED34S/830		ENEC		650 °C, durée
	PSR MDU WH				30 s

Order Code	Full Product Name	Valeur de		Valeur d'effet
		scintillement	stroboscopique	
		(PstLM)	(SVM)	
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	1	1.6	
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	1	1.6	
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1	1.6	
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1	1.6	
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1	1.6	
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1	1.6	
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1	1.6	
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1	1.6	
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1	1.6	
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1	1.6	
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1	1.6	
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	1	1.6	

Order Code	Full Product Name	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	1	1.6
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	1	1.6
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	1	1.6
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1	1.6
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1	1.6

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V

Order Code	Full Product Name	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	1	1.6
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	1	1.6




Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101550




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101548




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101563




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101565




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101546




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101562




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101539




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101554




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101543




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101559




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101555




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101534




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101564




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101547




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101549




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101538




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101542




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101558



Polar Normal (separate) - null - 911401874087






Polar Normal (separate) - null - 911401873787



Polar Normal (separate) - null - 911401873887




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401873987

Polar Normal (separate) - null - 911401873687




Polar Normal (separate) - null - 911401851882



Polar Normal (separate) - null - 911401848282

Polar Normal (separate) - null - 911401847582




Polar Normal (separate) - null - 911401847682



Polar Normal (separate) - null - 911401847782

Polar Normal (separate) - null - 911401847882

Polar Normal (separate) - null - 911401848182



Polar Normal (separate) - null - 911401851582

Polar Normal (separate) - null - 911401851682

Polar Normal (separate) - null - 911401851982

